


U-profiel voorpaneel insteekeenheid voor handvat 1



Voorpaneel met u-profiel. Maakt de montage van de trapeziumvormige handgreep voor het verwijderen van formulieren van formulier 1 mogelijk. Het voorpaneel kan worden afgeschermd met een textielpakking.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Al profiel, voor geanodiseerd, achter geleidend

Voorpaneel, u-profiel, afgeschermd

Uitlijningspen ingeperst, roestvrij staal

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Voltooiën:	Geanodiseerd; Gepassiveerd
Type accessoire:	Voorpaneel
Producttype:	Voorpaneel
Type:	Voorpaneel met handgreep (PIU)
EMC-afscherming:	Nee (achteraf te installeren)

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Montage	Type pakking
-----------------	-----------	------------	-------------------	--------------	---------	--------------

30848-461	3U	4HP	1	Trapezoid, type 1	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
30848-463	3U	6HP	1	Trapezoid, type 1	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
30848-465	3U	8HP	1	Trapezoid, type 1	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
30848-468	6U	4HP	1	Trapezoid, type 1	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
30848-466	3U	10HP	1	Trapezoid, type 1	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
30848-467	3U	12HP	1	Trapezoid, type 1	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
30848-470	6U	6HP	1	Trapezoid, type 1	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
30848-472	6U	8HP	1	Trapezoid, type 1	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
30848-473	6U	10HP	1	Trapezoid, type 1	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC
30848-474	6U	12HP	1	Trapezoid, type 1	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC

Table 2/3

Catalogusnummer	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	Diepte (D)	Hoogte (H)
30848-461	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-463	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-465	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-468	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-466	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm
30848-467	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	128.4mm

Catalogusnummer	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	Diepte (D)	Hoogte (H)
30848-470	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-472	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-473	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm
30848-474	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm

Table 3/3


Catalogusnummer	Breedte (W)	Snelle verzending
30848-461	20mm	Nee
30848-463	30.1mm	Nee
30848-465	40.3mm	Nee
30848-468	20mm	Nee
30848-466	50.5mm	Nee
30848-467	60.6mm	Nee
30848-470	30.1mm	Nee
30848-472	40.3mm	Nee
30848-473	50.5mm	Nee
30848-474	60.6mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het EMC-profielzegel afzonderlijk.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE