


Plug-In Unit U-Profile Front Panel for Static Trapezoid Handle



U-profile front panel. Enables the assembly of a plastic or Alu-profile static trapezoid handle. The front panel can be shielded with a textile gasket.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Al extrusion, front anodized, rear conductive, alignment pin pressed-in, stainless steel

Front panel, U-profile, shieldable

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Afwerking:	Geanodiseerd; Geëloxeerd
Type accessoire:	Frontpaneel
Producttype:	Frontpaneel
Type:	Frontpaneel voor handgreep (PIU)
EMC-afscherming:	Nee (achteraf te monteren)

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Type handgreep	Montage	Type EMC-pakking
30849-086	3U	3HP	1	Trapezium, statisch, Aluminium profiel	Opschroefbare voorzijde	Textiel
30849-087	3U	4HP	1	Trapezium, statisch, Aluminium profiel	Opschroefbare voorzijde	Textiel
30849-088	3U	5HP	1	Trapezium, statisch, Aluminium profiel	Opschroefbare voorzijde	Textiel
30849-089	3U	6HP	1	Trapezium, statisch, Aluminium profiel	Opschroefbare voorzijde	Textiel
30849-090	3U	7HP	1	Trapezium, statisch, Aluminium profiel	Opschroefbare voorzijde	Textiel
30849-091	3U	8HP	1	Trapezium, statisch, Aluminium profiel	Opschroefbare voorzijde	Textiel
30849-092	3U	10HP	1	Trapezium, statisch, Aluminium profiel	Opschroefbare voorzijde	Textiel
30849-093	3U	12HP	1	Trapezium, statisch, Aluminium profiel	Opschroefbare voorzijde	Textiel
30849-097	6U	3HP	1	Trapezium, statisch, Aluminium profiel	Opschroefbare voorzijde	Textiel
30849-098	6U	4HP	1	Trapezium, statisch, Aluminium profiel	Opschroefbare voorzijde	Textiel
30849-099	6U	5HP	1	Trapezium, statisch, Aluminium profiel	Opschroefbare voorzijde	Textiel

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Typehandgreep	Montage	Type EMC-pakking
30849-100	6U	6HP	1	Trapezium, statisch, Aluminium profiel	Opschroefbare voorzijde	Textiel
30849-101	6U	7HP	1	Trapezium, statisch, Aluminium profiel	Opschroefbare voorzijde	Textiel
30849-102	6U	8HP	1	Trapezium, statisch, Aluminium profiel	Opschroefbare voorzijde	Textiel
30849-103	6U	10HP	1	Trapezium, statisch, Aluminium profiel	Opschroefbare voorzijde	Textiel
30849-104	6U	12HP	1	Trapezium, statisch, Aluminium profiel	Opschroefbare voorzijde	Textiel

Table 2/3

Catalogusnummer	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	Diepte	Hoogte
30849-086	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-087	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-088	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-089	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-090	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-091	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-092	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm
30849-093	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	2.5mm	128.4mm

Catalogusnummer	Afwerking voorzijde	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	Diepte	Hoogte
30849-097	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-098	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-099	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-100	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-101	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-102	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-103	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm
30849-104	Geanodiseerd	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101	2.5mm	261.8mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Breedte	Snelle verzending
30849-086	14.9mm	Nee
30849-087	20mm	Nee
30849-088	25mm	Nee
30849-089	30.1mm	Nee
30849-090	35.2mm	Nee
30849-091	40.3mm	Nee
30849-092	50.5mm	Nee
30849-093	60.6mm	Nee
30849-097	14.9mm	Nee

Catalogusnummer	Breedte	Snelle verzending
30849-098	20mm	Nee
30849-099	25mm	Nee
30849-100	30.1mm	Nee
30849-101	35.2mm	Nee
30849-102	40.3mm	Nee
30849-103	50.5mm	Nee
30849-104	60.6mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order EMC profile seal separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE