


U-profiel voorpaneel insteekeenheid voor XL-handgreep



Voorpaneel voor XL-handgreep. Afgeschermd met textielpakking. Met of zonder uitsparing voor een microschakelaar.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Al, voor geanodiseerd, zijkanten en achter geleidend

Geschikt voor mof- en kraagschroef

Profiel u-voorzijde, afgeschermd, voor handgreep toevoerstation/uitneemgereedschap, type XL

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Voltooien:	Geanodiseerd; Gepassiveerd
Type accessoire:	Voorpaneel
Producttype:	Voorpaneel
Type:	Voorpaneel voor handgreep (PIU)
EMC-afscherming:	Nee (achteraf te installeren)

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Type handvat	Montage	Type pakking	Afwerking voorzijde
-----------------	------------	-------------------	--------------	---------	--------------	---------------------

30849-153	4HP	1	XL	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC	Geanodiseerd
30849-154	4HP	1	XL	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC	Geanodiseerd
30849-156	8HP	1	XL	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC	Geanodiseerd
30849-155	8HP	1	XL	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC	Geanodiseerd
30849-158	12HP	1	XL	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC	Geanodiseerd
30849-157	12HP	1	XL	Schroefbevestiging voorzijde	Textiel EMC	Geanodiseerd

Table 2/3						
Catalogusnummer	Afwerking achterzijde	Behandelde randen	Voldoet aan	Diepte (D)	Hoogte (H)	Rekhoogte
30849-153	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-154	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-156	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-155	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-158	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U
30849-157	Geleidend	Nee	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/11	2.5mm	261.8mm	6U

Table 3/3		
Catalogusnummer	Breedte (W)	Snelle verzending
30849-153	20mm	Nee
30849-154	20mm	Nee


Catalogusnummer	Breedte (W)	Snelle verzending
30849-156	40.3mm	Nee
30849-155	40.3mm	Nee
30849-158	60.6mm	Nee
30849-157	60.6mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Levering is uitsluitend in standaardverpakking. Bestel EMC-textielpakking en microschakelaar afzonderlijk.

Houd er rekening mee dat leveringen kunnen worden uitgevoerd in de vermelde SPQ's (SPQ, bijv. 5 stuks, 10 stuks, 50 stuks, enz.). Afwijkende bestelhoeveelheden (bijv. 2 stuks) kunnen worden gewijzigd in de volgende mogelijke leveringshoeveelheid = Standard Pack Quantity.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE