

PropacPRO complete desktoptas, afgeschermd



De nVent SCHROFF PropacPRO-tas biedt elektronische bescherming voor 19-inch eenheden zoals plug-in-units en euroboards. De aluminium gegoten frames en profielzijpanelen garanderen een robuuste oplossing. De behuizing is standaard voorzien van EMC-afscherming.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Desktoptas, vooraf geconfigureerd conform IEC 60297-3-101 voor 19-inch componenten

Afgeschermd

Ventilatiesleuven in onderplaat

Achterpaneel met ventilatieopeningen

IP 20 in overeenstemming met IEC 60529

Voldoet aan DIN en 62368-1

SPECIFICATIES

Statische belasting:	25kg
Producttype:	Case
Type:	Koffer voor 19-inch componenten
Productfamilie:	PropacPRO
EMC-afscherming:	Ja

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte
-----------------	-----------	------------	--------	-------------------	------------------	-------------------

24576-101	3U	28HP	266mm	1	112.3mm	148mm
24576-102	3U	28HP	326mm	1	112.3mm	148mm
24576-103	3U	42HP	266mm	1	112.3mm	219mm
24576-104	3U	42HP	326mm	1	112.3mm	219mm
24576-105	3U	42HP	386mm	1	112.3mm	219mm
24576-106	3U	63HP	266mm	1	112.3mm	326mm
24576-107	3U	63HP	326mm	1	112.3mm	326mm
24576-108	3U	63HP	386mm	1	112.3mm	326mm
24576-109	3U	84HP	266mm	1	112.3mm	432mm
24576-110	3U	84HP	326mm	1	112.3mm	432mm
24576-111	3U	84HP	386mm	1	112.3mm	432mm
24576-112	3U	84HP	446mm	1	112.3mm	432mm
24576-113	3U	84HP	506mm	1	112.3mm	432mm
24576-121	6U	84HP	326mm	1	245.7mm	432mm
24576-122	6U	84HP	446mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloctie	Voldoet aan	Voltooien	Hoogte	Materiaal
24576-101	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm	Aluminium
24576-102	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm	Aluminium

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	Voltooien	Hoogte	Materiaal
24576-103	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm	Aluminium
24576-104	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm	Aluminium
24576-105	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm	Aluminium
24576-106	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm	Aluminium
24576-107	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm	Aluminium
24576-108	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm	Aluminium
24576-109	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm	Aluminium
24576-110	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm	Aluminium
24576-111	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm	Aluminium
24576-112	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm	Aluminium
24576-113	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm	Aluminium
24576-121	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Gepassiveerd, Poedercoating	289mm	Aluminium
24576-122	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Gepassiveerd, Poedercoating	289mm	Aluminium

Table 3/3

Catalogusnummer	Beschermingsgraad	Breedte	Snelle verzending
24576-101	IP20	185.9mm	Nee
24576-102	IP20	185.9mm	Nee
24576-103	IP20	257mm	Nee
24576-104	IP20	257mm	Nee

Catalogusnummer	Beschermingsgraad	Breedte	Snelle verzending
24576-105	IP20	257mm	Nee
24576-106	IP20	363.7mm	Nee
24576-107	IP20	363.7mm	Nee
24576-108	IP20	363.7mm	Nee
24576-109	IP20	470.3mm	Nee
24576-110	IP20	470.3mm	Nee
24576-111	IP20	470.3mm	Nee
24576-112	IP20	470.3mm	Nee
24576-113	IP20	470.3mm	Nee
24576-121	IP20	470.3mm	Nee
24576-122	IP20	470.3mm	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE