


PropacPRO-desktoptas, niet-afgeschermd



De nVent SCHROFF PropacPRO-tas biedt elektronische bescherming voor 19-inch en afzonderlijke elektronische eenheden. De aluminium gegoten frames en profielzijpanelen garanderen een robuuste oplossing. Daarnaast is er een uitgebreid assortiment accessoires beschikbaar.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Desktopbehuizing voor afzonderlijke montage

Ventilatiesleuven in onderplaat

Retrofitbare EMC-afscherming

Voorbereid voor massa/aarding

Voldoet aan DIN en 62368-1

SPECIFICATIES

Producttype:	Case
Type:	Koffer voor afzonderlijke elektronische componenten
Productfamilie:	PropacPRO

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte
14576-021	2U	42HP	266mm	1	85.1mm	219mm

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte
14576-023	2U	42HP	326mm	1	85.1mm	219mm
14576-041	2U	63HP	266mm	1	85.1mm	326mm
14576-043	2U	63HP	326mm	1	85.1mm	326mm
14576-045	2U	63HP	386mm	1	85.1mm	326mm
14576-101	3U	28HP	266mm	1	130mm	148mm
14576-103	3U	28HP	326mm	1	130mm	148mm
14576-121	3U	42HP	266mm	1	130mm	219mm
14576-123	3U	42HP	326mm	1	130mm	219mm
14576-125	3U	42HP	386mm	1	130mm	219mm
14576-141	3U	63HP	266mm	1	130mm	326mm
14576-143	3U	63HP	326mm	1	130mm	326mm
14576-145	3U	63HP	386mm	1	130mm	326mm
14576-161	3U	84HP	266mm	1	130mm	432mm
14576-163	3U	84HP	326mm	1	130mm	432mm
14576-165	3U	84HP	386mm	1	130mm	432mm
14576-167	3U	84HP	446mm	1	130mm	432mm
14576-169	3U	84HP	506mm	1	130mm	432mm
14576-221	4U	42HP	266mm	1	174mm	219mm

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte
14576-223	4U	42HP	326mm	1	174mm	219mm
14576-241	4U	63HP	266mm	1	174mm	326mm
14576-243	4U	63HP	326mm	1	174mm	326mm
14576-245	4U	63HP	386mm	1	174mm	326mm
14576-247	4U	63HP	446mm	1	174mm	326mm
14576-265	4U	84HP	386mm	1	174mm	432mm
14576-267	4U	84HP	446mm	1	174mm	432mm
14576-269	4U	84HP	506mm	1	174mm	432mm
14576-463	6U	84HP	326mm	1	262.8mm	432mm
14576-465	6U	84HP	386mm	1	262.8mm	432mm
14576-467	6U	84HP	446mm	1	262.8mm	432mm
14576-469	6U	84HP	506mm	1	262.8mm	432mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Voltooien	Hoogte
14576-021	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	111mm
14576-023	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	111mm
14576-041	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	111mm
14576-043	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	111mm

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Voltooien	Hoogte
14576-045	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	111mm
14576-101	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14576-103	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14576-121	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14576-123	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14576-125	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14576-141	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14576-143	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14576-145	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14576-161	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14576-163	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14576-165	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14576-167	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14576-169	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	155.5mm
14576-221	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	200mm
14576-223	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	200mm
14576-241	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	200mm
14576-243	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	200mm

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Voltooien	Hoogte
14576-245	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	200mm
14576-247	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	200mm
14576-265	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	200mm
14576-267	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	200mm
14576-269	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	200mm
14576-463	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	289mm
14576-465	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	289mm
14576-467	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	289mm
14576-469	Uit één stuk	Nee	IEC 60297-3-101	Nee (achteraf te installeren)	Gepassiveerd, Poedercoating	289mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Materiaal	Beschermingsgraad	Statische belasting	Breedte	Snelle verzending
14576-021	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nee
14576-023	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nee
14576-041	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nee
14576-043	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nee
14576-045	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nee
14576-101	Aluminium	IP20	25kg	185.9mm	Nee
14576-103	Aluminium	IP20	25kg	185.9mm	Nee

Catalogusnummer	Materiaal	Beschermingsgraad	Statische belasting	Breedte	Snelle verzending
14576-121	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nee
14576-123	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nee
14576-125	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nee
14576-141	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nee
14576-143	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nee
14576-145	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nee
14576-161	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nee
14576-163	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nee
14576-165	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nee
14576-167	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nee
14576-169	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nee
14576-221	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nee
14576-223	Aluminium	IP20	25kg	257mm	Nee
14576-241	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nee
14576-243	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nee
14576-245	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nee
14576-247	Aluminium	IP20	25kg	363.7mm	Nee
14576-265	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nee

Catalogusnummer	Materiaal	Beschermingsgraad	Statische belasting	Breedte	Snelle verzending
14576-267	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nee
14576-269	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nee
14576-463	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nee
14576-465	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nee
14576-467	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nee
14576-469	Aluminium	IP20	25kg	470.3mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Tas, 2 u met zijpaneel voor kantelbare draaggreep op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE