

PSU 19-inch lineaire AC/DC-regelaar, enkel

Lineaire regelaar voor toepassingen waarbij een zeer laag uitgangsgeluidsniveau vereist is.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

1 uitgangsspanning

Hoge regelnauwkeurigheid, weinig restrimpel en weinig interferentie

Netspanning/netspanning 230 VAC (kan worden omgeschakeld naar 115 VAC met ombouwkit voor netspanning/netspanning)

Geschikt voor medische toepassingen (8 mm veiligheidsspelingen)

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Type	Ingangsspanning AC	Voeding	Aantal uitgangsspanningen	Spanning 1	Stroom 1
13105-004	19-inch lineaire regelaar	230V	16W	1	24V	0.6A
13105-001	19-inch lineaire regelaar	230V	8W	1	5V	1.5A
13105-002	19-inch lineaire regelaar	230V	13W	1	12V	1.1A

Catalogusnummer	Type	Ingangsspanning AC	Voeding	Aantal uitgangsspanningen	Spanning 1	Stroom 1
13105-003	19-inch lineaire regelaar	230V	15W	1	15V	1A
13105-006	19-inch lineaire regelaar	230V	20W	1	5V	4A
13105-007	19-inch lineaire regelaar	230V	31W	1	12V	2.8A
13105-008	19-inch lineaire regelaar	230V	33W	1	15V	2.2A
13105-009	19-inch lineaire regelaar	230V	36W	1	24V	1.5A
13105-011	19-inch lineaire regelaar	230V	30W	1	5V	6A
13105-012	19-inch lineaire regelaar	230V	50W	1	12V	4.2A
13105-013	19-inch lineaire regelaar	230V	53W	1	15V	3.5A
13105-014	19-inch lineaire regelaar	230V	60W	1	24V	2.5A

Table 2/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Certificeringen	Snelle verzending
13105-004	3U	6HP	171.93mm	1	CE, EN 62368-1, RoHS	Nee
13105-001	3U	6HP	171.93mm	1	RoHS, CE, EN 62368-1	Nee
13105-002	3U	6HP	171.93mm	1	CE, EN 62368-1, RoHS	Nee
13105-003	3U	6HP	171.93mm	1	RoHS, CE, EN 62368-1	Nee
13105-006	3U	10HP	171.93mm	1	RoHS, CE	Nee
13105-007	3U	10HP	171.93mm	1	CE, RoHS	Nee
13105-008	3U	10HP	171.93mm	1	RoHS, CE	Nee

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Certificeringen	Snelle verzending
13105-009	3U	10HP	171.93mm	1	CE, RoHS	Nee
13105-011	3U	14HP	171.93mm	1	RoHS, CE	Nee
13105-012	3U	14HP	171.93mm	1	CE, RoHS	Nee
13105-013	3U	14HP	171.93mm	1	RoHS, CE	Nee
13105-014	3U	14HP	171.93mm	1	CE, RoHS	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het voorpaneel afzonderlijk.

Uitgangsgegevens bij Ta= 0 ... 50 °C.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE