

PSU 19-inch lineaire AC/DC-regelaar, drievoudig

Lineaire regelaar voor toepassingen waarbij een zeer laag uitgangsgeluidsniveau vereist is.



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

3 uitgangsspanningen, galvanisch gescheiden

Hoge regelnaauwkeurigheid, lage restrimpel en zeer lage interferentie

Netspanning/netspanning 230 VAC (kan worden omgeschakeld naar 115 VAC met ombouwkit voor netspanning/netspanning)

Geschikt voor medische toepassingen (8 mm veiligheidsspelingen)

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Type	Ingangsspanning AC	Voeding	Aantal uitgangsspanningen	Spanning 1	Stroom 1
13105-051	19-inch lineaire regelaar	230V	8W	3	5V	0.5A
13105-052	19-inch lineaire regelaar	230V	20W	3	5V	1.5A

Catalogusnummer	Type	Ingangsspanning AC	Voeding	Aantal uitgangsspanningen	Spanning 1	Stroom 1
13105-053	19-inch lineaire regelaar	230V	39W	3	5V	3A

Table 2/3

Catalogusnummer	Spanning 2	Stroom 2	Spanning 3	Stroom 3	Rekhoogte	Rekbreedte
13105-051	12V	0.2A	12V	0.2A	3U	6HP
13105-052	12V	0.5A	12V	0.5A	3U	10HP
13105-053	12V	1A	12V	1A	3U	14HP

Table 3/3

Catalogusnummer	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	Certificeringen	Snelle verzending
13105-051	171.93mm	1	RoHS, CE, EN 62368-1	Nee
13105-052	171.93mm	1	CE, RoHS	Nee
13105-053	171.93mm	1	RoHS, CE	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het voorpaneel afzonderlijk.

Uitgangsgegevens bij Ta= 0 ... 50 °C.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE