

Voeding 19-inch AC/DC max. vermogen 180 W, enkel



Inplugbare 19-inch voedingen met H15-connector voor toepassingen zonder ventilator. Met AC-ingang met groot bereik en één uitgangsspanning.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Breed ingangsspanningsbereik 90 ... 254 VAC en 100 ... 360 VDC met actieve vermogensfactorcorrectie (PFC)

1 uitgangsspanning

Signalering: Uitgangsspanning in orde

Efficiëntie tot 87 %

Geïntegreerde actieve ontkoppeling voor redundantie

Actieve stroomshare-bus (CSB)

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Type	Ingangsspanning AC	Macht	Aantal uitgangsspanningen	Spanning 1	Stroom 1
13100-152	19-inch geschakelde modus	90 – 264V	165W	1	15V	11A

Catalogusnummer	Type	Ingangsspanning AC	Macht	Aantal uitgangsspanningen	Spanning 1	Stroom 1
13100-151	19-inch geschakelde modus	90 – 264V	156W	1	12V	13A
13100-150	19-inch geschakelde modus	90 – 264V	150W	1	5V	30A
13100-153	19-inch geschakelde modus	90 – 264V	168W	1	24V	7A

Table 2/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
13100-152	3U	8HP	1	Nee
13100-151	3U	8HP	1	Nee
13100-150	3U	8HP	1	Nee
13100-153	3U	8HP	1	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel het voorpaneel afzonderlijk.

Uitgangsgegevens voor netspanning > 190 VAC, TA = 0 ... 50 °C.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE