


Voeding 19-inch AC/DC max. vermogen 50 W, enkel



Redundantie met actieve OF ont koppeling; geen basisbelasting vereist; automatische verdeling van de belasting afhankelijk van de temperatuur van de voedingseenheid; geen stroomdeellijn vereist tussen voedingen; quasi-resonante topologie vermindert EMC-emissies.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Breed ingangsspanningsbereik 90 ... 253 VAC en 100 ... 360 V DC

1 uitgangsspanning

Signalering: Uitgangsspanning in orde

Inclusief voorpaneel

Stand-by (onbelast) vermogen <1,5 W

Efficiëntie tot 88%

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Type	Ingangsspanning AC	Macht	Aantal uitgangsspanningen	Spanning 1	Stroom 1
13100-174	19-inch geschakelde modus	90 – 264V	53W	1	48V	1.1A

Catalogusnummer	Type	Ingangsspanning AC	Macht	Aantal uitgangsspanningen	Spanning 1	Stroom 1
13100-172	19-inch geschakelde modus	90 – 264V	50W	1	15V	3.4A
13100-173	19-inch geschakelde modus	90 – 264V	50W	1	24V	2.1A
13100-170	19-inch geschakelde modus	90 – 253V	50W	1	5V	10A
13100-171	19-inch geschakelde modus	90 – 264V	50W	1	12V	4.2A

Table 2/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
13100-174	3U	6HP	1	Nee
13100-172	3U	6HP	1	Nee
13100-173	3U	6HP	1	Nee
13100-170	3U	6HP	1	Nee
13100-171	3U	6HP	1	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Uitgangsgegevens bij Ta= -25 ... 50 °C.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE