


# Quick Release Fastener



1/4 rotary lock with defined stop.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

1/4 rotary lock with defined stop

Identification of locking position due to slot position

Vibration and shake proof

Qty 100 pieces

## SPECIFICATIES

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Werkt met:</b>   | Frontpanelen                         |
| <b>Producttype:</b> | Set met bevestigingsmiddelen         |
| <b>Afwerking:</b>   | Vernikkeld                           |
| <b>Materiaal:</b>   | Staal; Zinklegering; Thermoplastisch |

Table 1/2

| Catalogusnummer | Kleur       | Hoeveelheid in verpakking | Kleurcode | Diepte | Hoogte | Breedte |
|-----------------|-------------|---------------------------|-----------|--------|--------|---------|
| 21101-847       | Kiezelgrijs | 100                       | RAL 7032  | 16.7mm | 6mm    | 7mm     |

| Catalogusnummer | Kleur       | Hoeveelheid in verpakking | Kleurcode | Diepte | Hoogte | Breedte |
|-----------------|-------------|---------------------------|-----------|--------|--------|---------|
| 21101-848       | Gitzwart    | 100                       | RAL 9005  | 16.7mm | 6mm    | 7mm     |
| 21101-849       | Kiezelgrijs | 100                       | RAL 7032  | 20.6mm | 6mm    | 7mm     |
| 21101-850       | Gitzwart    | 100                       | RAL 9005  | 20.6mm | 6mm    | 7mm     |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Type bevestigingsmiddel | Snelle verzending |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 21101-847       | Slotted Head            | Nee               |
| 21101-848       | Slotted Head            | Nee               |
| 21101-849       | Gekarteld, Slotted Head | Nee               |
| 21101-850       | Gekarteld, Slotted Head | Nee               |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Quick-release fasteners: mounting without threaded inserts.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**