

# Rack Safety Plus, 3 U, 120 V AC



## KENMERKEN

19", 3 U Power Distribution Unit with Emergency Stop function

Supplies AC mains power to electrical or electronic devices as a central power switch

120 V phase to neutral mains input

AC outputs with different connector types, switched by ON/OFF switch

Permanent AC Outputs (Service)

All outputs are protected by circuit breakers

The emergency stop function meets the requirements of EN 60947-5-1 and EN 60204-1 and is vandalism-proof

An additional external emergency stop push button can be connected to the system

UL pending

## SPECIFICATIES

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Functie:</b>                            | Noodstop                         |
| <b>Inschakelstroombegrenzer:</b>           | Nee                              |
| <b>Aardlekschakelaar:</b>                  | Nee                              |
| <b>Afdekking van de stroomonderbreker:</b> | Nee                              |
| <b>Werkt met:</b>                          | Varistar CP; Novastar            |
| <b>Type accessoire:</b>                    | Accessoires voor stroomverdeling |

Table 1/2

| Catalogusnummer | Producttype    | Ingangsspanning AC | Aantal fasen | EMC-filter | Overspanningsbeveiliger | Rekhoogte |
|-----------------|----------------|--------------------|--------------|------------|-------------------------|-----------|
| 21272-002       | Stroomverdeler | 120V               | 1            | Ja         | Ja                      | 3U        |
| 21272-004       | Stroomverdeler | 120V               | 1            | Nee        | Nee                     | 3U        |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Type fitting           | Hoeveelheid in verpakking | Snelle verzending |
|-----------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| 21272-002       | NEMA 5-15R, NEMA 5-20R | 1                         | Nee               |
| 21272-004       | NEMA 5-15R             | 1                         | Nee               |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

For exact configuration of optional features and example configuration please refer to the item(s) delivered table.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**