

RatiopacPRO complete desktoptas, achteraf te monteren afscherming



De nVent SCHROFF RatiopacPRO-behuizing biedt elektronische bescherming voor 19-inch en afzonderlijke elektronische eenheden. Deze flexibele en robuuste tas is eenvoudig te converteren van een desktop naar een 19-inch rackbehuizing en bevat vier verschillende stijlopties. Deze versie van de tas heeft een slank ontwerp voor desktoptoepassingen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Desktopbehuizing met vooraf geconfigureerde componenten, conform IEC 60297-3-101; voorbereid voor 19-inch componenten, bijv. plug-in units en euroboards

Ontworpen voor insteek-/extractiehandgrepen in overeenstemming met IEC 60297-3-102 en IEEE 1101,10 voor CompactPCI- en VME64x-toepassingen

Retrofitbare EMC-afscherming

Uitvoering met afdekstrips

Ventilatiesleuf in onderplaat

Achterpaneel geperforeerd

Voor strijkdiepte 160 mm, 220 mm, 280 mm en 340 mm (afhankelijk van de diepte van de behuizing)

Voldoet aan DIN en 62368-1

SPECIFICATIES

Statische belasting:	25kg
Producttype:	Case
Type:	Koffer voor 19-inch componenten

EMC-afscherming: Nee (achteraf te installeren)

Productfamilie: RatiopacPRO

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte
24572-001	3U	28HP	255.5mm	1	112.3mm	148mm
24572-002	3U	42HP	255.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-003	3U	42HP	315.5mm	1	112.3mm	219mm
24572-004	3U	63HP	315.5mm	1	112.3mm	326mm
24572-005	3U	84HP	315.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-006	3U	84HP	375.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-007	3U	84HP	435.5mm	1	112.3mm	432mm
24572-015	6U	42HP	315.5mm	1	245.7mm	219mm
24572-016	6U	63HP	315.5mm	1	245.7mm	326mm
24572-017	6U	84HP	315.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-018	6U	84HP	375.5mm	1	245.7mm	432mm
24572-019	6U	84HP	435.5mm	1	245.7mm	432mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	Voltooien	Hoogte	Materiaal
24572-001	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Gepassiveerd, Poedercoating	132.6mm	Aluminium

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	Voltooien	Hoogte	Materiaal
24572-002	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Gepassiveerd, Poedercoating	132.6mm	Aluminium
24572-003	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Gepassiveerd, Poedercoating	132.6mm	Aluminium
24572-004	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Gepassiveerd, Poedercoating	132.6mm	Aluminium
24572-005	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Gepassiveerd, Poedercoating	132.6mm	Aluminium
24572-006	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Gepassiveerd, Poedercoating	132.6mm	Aluminium
24572-007	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Gepassiveerd, Poedercoating	132.6mm	Aluminium
24572-015	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Gepassiveerd, Poedercoating	265.9mm	Aluminium

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	Voltooien	Hoogte	Materiaal
24572-016	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Gepassiveerd, Poedercoating	265.9mm	Aluminium
24572-017	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Gepassiveerd, Poedercoating	265.9mm	Aluminium
24572-018	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Gepassiveerd, Poedercoating	265.9mm	Aluminium
24572-019	Zijafwerking, Horizontale rails	Nee	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Gepassiveerd, Poedercoating	265.9mm	Aluminium

Table 3/3

Catalogusnummer	Beschermingsgraad	Breedte	Snelle verzending
24572-001	IP20	164.4mm	Nee
24572-002	IP20	235.5mm	Nee
24572-003	IP20	235.5mm	Nee
24572-004	IP20	342.4mm	Nee
24572-005	IP20	448.9mm	Nee
24572-006	IP20	448.9mm	Nee
24572-007	IP20	448.9mm	Nee

Catalogusnummer	Beschermingsgraad	Breedte	Snelle verzending
24572-015	IP20	235.5mm	Nee
24572-016	IP20	342.4mm	Nee
24572-017	IP20	448.9mm	Nee
24572-018	IP20	448.9mm	Nee
24572-019	IP20	448.9mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Wijzigingen (speciale kleuren of formaten).

Aangepaste oplossingen (uitsparingen in bovenklep, onderplaat of zijpanelen).

Montageservice vanaf 1 stuk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE