


RatiopacPRO Style, afwerking voor en achter circuleert, standaard schroeven



De veelzijdige RatiopacPRO Style desktoptas heeft een beschermend frame ontwerp, rubberen strips en diverse configuratie-opties.

De voor- en achterbekleding met optionele rubberen strip aan de boven- en onderkant biedt connectorbeveiliging en geïntegreerde stapelmogelijkheid. Het ontwerp met circuleerbare rubberen strip beschermt de hoek en is ideaal voor kleinere mobiele tassen. Voor grotere werktuigen biedt de voorste handgreep een handige draagmogelijkheid en bescherming aan de achterkant van de connector.

RatiopacPRO Style is ontworpen voor 19-inch componenten met geleiderails of bedrijfseigen onderdelen met een montageplaat en voldoet aan uw specifieke eisen.

KENMERKEN

Desktoptas met beschermend frame en rubberen strips rondom het frame voor nog meer bescherming

Behuizing voor 19-inch componenten (geleiderails) of bedrijfseigen componenten (montageplaat)

Om EMC-afscherming tot stand te brengen, moeten extra componenten aan de behuizing worden toegevoegd

Voor- en achterzijde voorbereid voor montage van frontpaneel met kraagschroeven en hulzen

Geperforeerde bodemaafdekking voor luchtkoeling

Geen zichtbare schroeven; bekledingsonderdelen kunnen zonder gereedschap worden verwijderd

Voor strijkdiepte 160 mm, 220 mm, 280 mm en 340 mm (afhankelijk van de diepte van de behuizing)

SPECIFICATIES

Producttype:	Case
Type:	Koffer voor afzonderlijke elektronische componenten
Productfamilie:	RatiopacPRO stijl

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte
24581-622	6U	42HP	418mm	1	245.7mm	213.9mm

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte
24581-630	6U	63HP	298mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-631	6U	63HP	354mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-632	6U	63HP	418mm	1	245.7mm	320.6mm
24581-640	6U	84HP	298mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-641	6U	84HP	354mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-642	6U	84HP	418mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-643	6U	84HP	478mm	1	245.7mm	427.3mm
24581-210	2U	28HP	298mm	1	67.9mm	142.8mm
24581-211	2U	28HP	354mm	1	67.9mm	142.8mm
24581-220	2U	42HP	298mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-221	2U	42HP	354mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-222	2U	42HP	418mm	1	67.9mm	213.9mm
24581-230	2U	63HP	298mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-231	2U	63HP	354mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-232	2U	63HP	418mm	1	67.9mm	320.6mm
24581-240	2U	84HP	298mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-241	2U	84HP	354mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-242	2U	84HP	418mm	1	67.9mm	427.3mm

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte
24581-243	2U	84HP	478mm	1	67.9mm	427.3mm
24581-310	3U	28HP	298mm	1	112.3mm	142.8mm
24581-311	3U	28HP	354mm	1	112.3mm	142.8mm
24581-320	3U	42HP	298mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-321	3U	42HP	354mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-322	3U	42HP	418mm	1	112.3mm	213.9mm
24581-330	3U	63HP	298mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-331	3U	63HP	354mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-332	3U	63HP	418mm	1	112.3mm	320.6mm
24581-340	3U	84HP	298mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-341	3U	84HP	354mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-342	3U	84HP	418mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-343	3U	84HP	478mm	1	112.3mm	427.3mm
24581-420	4U	42HP	298mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-421	4U	42HP	354mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-422	4U	42HP	418mm	1	156.8mm	213.9mm
24581-430	4U	63HP	298mm	1	156.8mm	320.6mm
24581-431	4U	63HP	354mm	1	156.8mm	320.6mm

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Bruikbare hoogte	Bruikbare breedte
24581-432	4U	63HP	418mm	1	156.8mm	320.6mm
24581-440	4U	84HP	298mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-441	4U	84HP	354mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-442	4U	84HP	418mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-443	4U	84HP	478mm	1	156.8mm	427.3mm
24581-620	6U	42HP	298mm	1	245.7mm	213.9mm
24581-621	6U	42HP	354mm	1	245.7mm	213.9mm

Table 2/3

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Voltooien	Hoogte
24581-622	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	290mm
24581-630	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	290mm
24581-631	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	290mm
24581-632	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	290mm

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Voltooien	Hoogte
24581-640	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	290mm
24581-641	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	290mm
24581-642	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	290mm
24581-643	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	290mm
24581-210	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	112mm
24581-211	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	112mm
24581-220	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	112mm

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Voltooien	Hoogte
24581-221	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	112mm
24581-222	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	112mm
24581-230	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	112mm
24581-231	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	112mm
24581-232	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	112mm
24581-240	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	112mm
24581-241	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	112mm

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Voltooien	Hoogte
24581-242	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	112mm
24581-243	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	112mm
24581-310	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24581-311	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24581-320	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24581-321	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24581-322	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Voltooien	Hoogte
24581-330	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24581-331	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24581-332	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24581-340	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24581-341	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24581-342	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm
24581-343	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	157mm

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Voltooien	Hoogte
24581-420	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24581-421	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24581-422	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24581-430	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24581-431	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24581-432	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24581-440	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm

Catalogusnummer	Constructie van het voorframe	Koeloptie	Voldoet aan	EMC-afscherming	Voltooien	Hoogte
24581-441	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24581-442	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24581-443	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	201mm
24581-620	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	290mm
24581-621	Zijafwerking, Horizontale rails	Ja	IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11	Nee (achteraf te installeren)	Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating	290mm

Table 3/3

Catalogusnummer	Materiaal	Beschermingsgraad	Statische belasting	Breedte	Snelle verzending
24581-622	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24581-630	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24581-631	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24581-632	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24581-640	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee

Catalogusnummer	Materiaal	Beschermingsgraad	Statische belasting	Breedte	Snelle verzending
24581-641	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24581-642	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24581-643	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24581-210	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nee
24581-211	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nee
24581-220	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24581-221	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24581-222	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24581-230	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24581-231	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24581-232	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24581-240	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24581-241	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24581-242	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24581-243	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24581-310	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nee
24581-311	Aluminium	IP30	25kg	176.4mm	Nee
24581-320	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee

Catalogusnummer	Materiaal	Beschermingsgraad	Statische belasting	Breedte	Snelle verzending
24581-321	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24581-322	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24581-330	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24581-331	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24581-332	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24581-340	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24581-341	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24581-342	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24581-343	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24581-420	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24581-421	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24581-422	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24581-430	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24581-431	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24581-432	Aluminium	IP30	25kg	354.2mm	Nee
24581-440	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24581-441	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24581-442	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee

Catalogusnummer	Materiaal	Beschermingsgraad	Statische belasting	Breedte	Snelle verzending
24581-443	Aluminium	IP30	25kg	460.9mm	Nee
24581-620	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee
24581-621	Aluminium	IP30	25kg	247.5mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Ga voor aangepaste configuraties (kleuren, formaten, enz.) naar onze online configurator (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Service voor aanpassingen voor klantspecifieke versies op aanvraag (speciale kleuren, maten, uitsparingen, enz.).

Montageservice vanaf lotgrootte 1.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE