


# RatiopacPRO-stijl, afwerking voor en achter, voor zonder schroeven



De veelzijdige RatiopacPRO Style desktoptas heeft een beschermend frame ontwerp, rubberen strips en diverse configuratie-opties.

De voor- en achterbekleding met optionele rubberen strip aan de boven- en onderkant biedt connectorbeveiliging en geïntegreerde stapelmogelijkheid. Het ontwerp met circuleerbare rubberen strip beschermt de hoek en is ideaal voor kleinere mobiele tassen. Voor grotere werktuigen biedt de voorste handgreep een handige draagmogelijkheid en bescherming aan de achterkant van de connector.

RatiopacPRO Style is ontworpen voor 19-inch componenten met geleiderails of bedrijfseigen onderdelen met een montageplaat en voldoet aan uw specifieke eisen.

## KENMERKEN

Desktoptas met beschermframe en rubberen strips aan de boven- en onderkant voor een veilige standaard en met geïntegreerde stapelfunctie

Behuizing voor 19-inch componenten (geleiderails) of bedrijfseigen componenten (montageplaat).

Om EMC-afscherming tot stand te brengen, moeten extra componenten aan de behuizing worden toegevoegd.

Voorzijde voor montage van voorpaneel zonder schroeven en achterzijde voorbereid voor standaard montage van voorpaneel.

Geperforeerde bodemafdekking voor luchtkoeling

Geen zichtbare schroeven; bekledingsonderdelen kunnen zonder gereedschap worden verwijderd

Voor strijkdiepte 160 mm, 220 mm, 280 mm en 340 mm (afhankelijk van de diepte van de behuizing)

## SPECIFICATIES

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Producttype:</b>    | Case                                                |
| <b>Type:</b>           | Koffer voor afzonderlijke elektronische componenten |
| <b>Productfamilie:</b> | RatiopacPRO stijl                                   |

Table 1/3

| Catalogusnummer | Rekhoogte | Rekbreedte | Diepte | Pakkethoeveelheid | Bruikbare hoogte | Bruikbare breedte |
|-----------------|-----------|------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|
|-----------------|-----------|------------|--------|-------------------|------------------|-------------------|

|           |    |      |       |   |         |         |
|-----------|----|------|-------|---|---------|---------|
| 24582-625 | 6U | 42HP | 354mm | 1 | 245.7mm | 213.9mm |
| 24582-626 | 6U | 42HP | 414mm | 1 | 245.7mm | 213.9mm |
| 24582-634 | 6U | 63HP | 294mm | 1 | 245.7mm | 320.6mm |
| 24582-635 | 6U | 63HP | 354mm | 1 | 245.7mm | 320.6mm |
| 24582-636 | 6U | 63HP | 414mm | 1 | 245.7mm | 320.6mm |
| 24582-644 | 6U | 84HP | 294mm | 1 | 245.7mm | 427.3mm |
| 24582-645 | 6U | 84HP | 354mm | 1 | 245.7mm | 427.3mm |
| 24582-646 | 6U | 84HP | 414mm | 1 | 245.7mm | 427.3mm |
| 24582-647 | 6U | 84HP | 474mm | 1 | 245.7mm | 427.3mm |
| 24582-214 | 2U | 28HP | 294mm | 1 | 67.9mm  | 142.8mm |
| 24582-215 | 2U | 28HP | 354mm | 1 | 67.9mm  | 142.8mm |
| 24582-224 | 2U | 42HP | 294mm | 1 | 67.9mm  | 213.9mm |
| 24582-225 | 2U | 42HP | 354mm | 1 | 67.9mm  | 213.9mm |
| 24582-226 | 2U | 42HP | 414mm | 1 | 67.9mm  | 213.9mm |
| 24582-234 | 2U | 63HP | 294mm | 1 | 67.9mm  | 320.6mm |
| 24582-235 | 2U | 63HP | 354mm | 1 | 67.9mm  | 320.6mm |
| 24582-236 | 2U | 63HP | 414mm | 1 | 67.9mm  | 320.6mm |
| 24582-244 | 2U | 84HP | 294mm | 1 | 67.9mm  | 427.3mm |
| 24582-245 | 2U | 84HP | 354mm | 1 | 67.9mm  | 427.3mm |

|           |    |      |       |   |         |         |
|-----------|----|------|-------|---|---------|---------|
| 24582-246 | 2U | 84HP | 414mm | 1 | 67.9mm  | 427.3mm |
| 24582-247 | 2U | 84HP | 474mm | 1 | 67.9mm  | 427.3mm |
| 24582-314 | 3U | 28HP | 294mm | 1 | 112.3mm | 142.8mm |
| 24582-315 | 3U | 28HP | 354mm | 1 | 112.3mm | 142.8mm |
| 24582-324 | 3U | 42HP | 294mm | 1 | 112.3mm | 213.9mm |
| 24582-325 | 3U | 42HP | 354mm | 1 | 112.3mm | 213.9mm |
| 24582-326 | 3U | 42HP | 414mm | 1 | 112.3mm | 213.9mm |
| 24582-334 | 3U | 63HP | 294mm | 1 | 112.3mm | 320.6mm |
| 24582-335 | 3U | 63HP | 354mm | 1 | 112.3mm | 320.6mm |
| 24582-336 | 3U | 63HP | 414mm | 1 | 112.3mm | 320.6mm |
| 24582-344 | 3U | 84HP | 294mm | 1 | 112.3mm | 427.3mm |
| 24582-345 | 3U | 84HP | 354mm | 1 | 112.3mm | 427.3mm |
| 24582-346 | 3U | 84HP | 414mm | 1 | 112.3mm | 427.3mm |
| 24582-347 | 3U | 84HP | 474mm | 1 | 112.3mm | 427.3mm |
| 24582-424 | 4U | 42HP | 294mm | 1 | 156.8mm | 213.9mm |
| 24582-425 | 4U | 42HP | 354mm | 1 | 156.8mm | 213.9mm |
| 24582-426 | 4U | 42HP | 414mm | 1 | 156.8mm | 213.9mm |
| 24582-434 | 4U | 63HP | 294mm | 1 | 156.8mm | 320.6mm |
| 24582-435 | 4U | 63HP | 354mm | 1 | 156.8mm | 320.6mm |

|           |    |      |       |   |         |         |
|-----------|----|------|-------|---|---------|---------|
| 24582-436 | 4U | 63HP | 414mm | 1 | 156.8mm | 320.6mm |
| 24582-444 | 4U | 84HP | 294mm | 1 | 156.8mm | 427.3mm |
| 24582-445 | 4U | 84HP | 354mm | 1 | 156.8mm | 427.3mm |
| 24582-446 | 4U | 84HP | 414mm | 1 | 156.8mm | 427.3mm |
| 24582-447 | 4U | 84HP | 474mm | 1 | 156.8mm | 427.3mm |
| 24582-624 | 6U | 42HP | 294mm | 1 | 245.7mm | 213.9mm |

| Table 2/3       |                                 |           |                                                                           |                               |                                           |        |
|-----------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| Catalogusnummer | Constructie van het voorframe   | Koeloptie | Voldoet aan                                                               | EMC-afscherming               | Voltooien                                 | Hoogte |
| 24582-625       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 290mm  |
| 24582-626       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 290mm  |
| 24582-634       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 290mm  |
| 24582-635       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 290mm  |
| 24582-636       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 290mm  |

| Catalogusnummer | Constructie van het voorframe   | Koeloptie | Voldoet aan                                                               | EMC-afscherming               | Voltooien                                 | Hoogte |
|-----------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 24582-644       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 290mm  |
| 24582-645       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 290mm  |
| 24582-646       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 290mm  |
| 24582-647       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 290mm  |
| 24582-214       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 112mm  |
| 24582-215       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 112mm  |
| 24582-224       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 112mm  |

| Catalogusnummer | Constructie van het voorframe   | Koeloptie | Voldoet aan                                                               | EMC-afscherming               | Voltooien                                 | Hoogte |
|-----------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 24582-225       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 112mm  |
| 24582-226       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 112mm  |
| 24582-234       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 112mm  |
| 24582-235       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 112mm  |
| 24582-236       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 112mm  |
| 24582-244       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 112mm  |
| 24582-245       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 112mm  |

| Catalogusnummer | Constructie van het voorframe   | Koeloptie | Voldoet aan                                                               | EMC-afscherming               | Voltooien                                 | Hoogte |
|-----------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 24582-246       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 112mm  |
| 24582-247       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 112mm  |
| 24582-314       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 157mm  |
| 24582-315       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 157mm  |
| 24582-324       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 157mm  |
| 24582-325       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 157mm  |
| 24582-326       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 157mm  |

| Catalogusnummer | Constructie van het voorframe   | Koeloptie | Voldoet aan                                                               | EMC-afscherming               | Voltooien                                 | Hoogte |
|-----------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 24582-334       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 157mm  |
| 24582-335       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 157mm  |
| 24582-336       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 157mm  |
| 24582-344       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 157mm  |
| 24582-345       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 157mm  |
| 24582-346       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 157mm  |
| 24582-347       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 157mm  |

| Catalogusnummer | Constructie van het voorframe   | Koeloptie | Voldoet aan                                                               | EMC-afscherming               | Voltooien                                 | Hoogte |
|-----------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 24582-424       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 201mm  |
| 24582-425       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 201mm  |
| 24582-426       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 201mm  |
| 24582-434       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 201mm  |
| 24582-435       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 201mm  |
| 24582-436       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 201mm  |
| 24582-444       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 201mm  |

| Catalogusnummer | Constructie van het voorframe   | Koeloptie | Voldoet aan                                                               | EMC-afscherming               | Voltooien                                 | Hoogte |
|-----------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 24582-445       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 201mm  |
| 24582-446       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 201mm  |
| 24582-447       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 201mm  |
| 24582-624       | Zijafwerking, Horizontale rails | Ja        | IEC 60297-3-101, IEC 60297-3-102, IEEE 1101,1, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11 | Nee (achteraf te installeren) | Geanodiseerd, Gepassiveerd, Poedercoating | 290mm  |

Table 3/3

| Catalogusnummer | Materiaal | Beschermingsgraad | Statische belasting | Breedte | Snelle verzending |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|---------|-------------------|
| 24582-625       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 247.5mm | Nee               |
| 24582-626       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 247.5mm | Nee               |
| 24582-634       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 354.2mm | Nee               |
| 24582-635       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 354.2mm | Nee               |
| 24582-636       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 354.2mm | Nee               |
| 24582-644       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 460.9mm | Nee               |
| 24582-645       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 460.9mm | Nee               |

| Catalogusnummer | Materiaal | Beschermingsgraad | Statische belasting | Breedte | Snelle verzending |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|---------|-------------------|
| 24582-646       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 460.9mm | Nee               |
| 24582-647       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 460.9mm | Nee               |
| 24582-214       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 176.4mm | Nee               |
| 24582-215       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 176.4mm | Nee               |
| 24582-224       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 247.5mm | Nee               |
| 24582-225       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 247.5mm | Nee               |
| 24582-226       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 247.5mm | Nee               |
| 24582-234       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 354.2mm | Nee               |
| 24582-235       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 354.2mm | Nee               |
| 24582-236       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 354.2mm | Nee               |
| 24582-244       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 460.9mm | Nee               |
| 24582-245       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 460.9mm | Nee               |
| 24582-246       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 460.9mm | Nee               |
| 24582-247       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 460.9mm | Nee               |
| 24582-314       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 176.4mm | Nee               |
| 24582-315       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 176.4mm | Nee               |
| 24582-324       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 247.5mm | Nee               |
| 24582-325       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 247.5mm | Nee               |

| Catalogusnummer | Materiaal | Beschermingsgraad | Statische belasting | Breedte | Snelle verzending |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|---------|-------------------|
| 24582-326       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 247.5mm | Nee               |
| 24582-334       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 354.2mm | Nee               |
| 24582-335       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 354.2mm | Nee               |
| 24582-336       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 354.2mm | Nee               |
| 24582-344       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 460.9mm | Nee               |
| 24582-345       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 460.9mm | Nee               |
| 24582-346       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 460.9mm | Nee               |
| 24582-347       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 460.9mm | Nee               |
| 24582-424       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 247.5mm | Nee               |
| 24582-425       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 247.5mm | Nee               |
| 24582-426       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 247.5mm | Nee               |
| 24582-434       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 354.2mm | Nee               |
| 24582-435       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 354.2mm | Nee               |
| 24582-436       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 354.2mm | Nee               |
| 24582-444       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 460.9mm | Nee               |
| 24582-445       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 460.9mm | Nee               |
| 24582-446       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 460.9mm | Nee               |
| 24582-447       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 460.9mm | Nee               |

| Catalogusnummer | Materiaal | Beschermingsgraad | Statische belasting | Breedte | Snelle verzending |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|---------|-------------------|
| 24582-624       | Aluminium | IP30              | 25kg                | 247.5mm | Nee               |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Ga voor aangepaste configuraties (kleuren, formaten, enz.) naar onze online configurator (<https://configurators.schroff.biz/ratiopacpro-style>).

Service voor aanpassingen voor klantspecifieke versies op aanvraag (speciale kleuren, maten, uitsparingen, enz.).

Montageservice vanaf lotgrootte 1.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**