


Achterpaneel voor RatiopacPRO/PropacPRO, geperforeerde, Retrofit-afscherming



Het geperforeerde achterpaneel, al, 2,5 mm, is niet afgeschermd. De achterzijde is geleidend.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Achterpaneel, al, 2,5 mm, voor: Geanodiseerd, achter: Geleidend; niet afgeschermd

Maakt montage op horizontale rails mogelijk

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Voltooien:	Geanodiseerd; Gepassiveerd
Werkt met:	Gevallen
Productfamilie:	RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT
Type:	Achterpaneel
Producttype:	Zijpaneel

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekhoogte	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Hoogte	Breedte	Snelle verzending
-----------------	-----------	------------	-------------------	--------	---------	-------------------

20848-680	2U	42HP	1	83.5mm	213mm	Nee
20848-681	2U	63HP	1	83.5mm	319.7mm	Nee
20848-633	3U	28HP	1	123.4mm	141.9mm	Nee
20848-634	3U	42HP	1	123.4mm	213mm	Nee
20848-635	3U	63HP	1	123.4mm	319.7mm	Nee
20848-636	3U	84HP	1	123.4mm	426.4mm	Nee
20848-657	4U	42HP	1	168.9mm	213mm	Nee
20848-658	4U	63HP	1	168.9mm	319.7mm	Nee
20848-659	4U	84HP	1	168.9mm	426.4mm	Nee
20848-643	6U	84HP	1	256mm	426.4mm	Nee
20848-640	6U	28HP	1	256mm	141.9mm	Nee
20848-641	6U	42HP	1	256mm	213mm	Nee
20848-642	6U	63HP	1	256mm	319.7mm	Nee
20848-656	4U	28HP	1	168.9mm	141.9mm	Nee
20848-679	2U	28HP	1	83.5mm	141.9mm	Nee
20848-682	2U	84HP	1	83.5mm	426.4mm	Nee
20848-744	5U	28HP	1	220mm	141.9mm	Nee
20848-745	5U	42HP	1	220mm	213mm	Nee
20848-746	5U	63HP	1	220mm	319.7mm	Nee

20848-747	5U	84HP	1	220mm	426.4mm	Nee
-----------	----	------	---	-------	---------	-----

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE