

Mouwen voor M2.5



Huls geleidt de kraagschroef bij het bevestigen van het voorpaneel.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Huls geleidt de kraagschroef bij het bevestigen van het voorpaneel

De huls wordt in het langwerpige gat van het voorpaneel gestoken

SPECIFICATIES

Werkt met: Voorpanelen

Producttype: Mof

Table 1/2

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Kleur	Hoeveelheid in verpakking	Kleurcode	Diepte (D)
21100-886	Brass	Organische toplaag		100		4.4mm
21100-662	Roestvrij staal			100		4.4mm
21100-660	Brass	Vernikkeld		100		4.4mm

Catalogusnummer	Materiaal	Afwerking	Kleur	Hoeveelheid in verpakking	Kleurcode	Diepte (D)
21100-591	Polyamide 6		Jet Black	100	RAL 9005	6.9mm
21100-464	Polyamide 6		Pebble Grey	100	RAL 7032	6.9mm
21100-659	Brass	Vernikkeld		10		
21100-661	Roestvrij staal			10		
21100-885	Brass			10		


Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte (H)	Breedte (W)	Ontvlambaarheidsklasse	Snelle verzending
21100-886	6mm	8mm		Nee
21100-662	6mm	8mm		Nee
21100-660	6mm	8mm		Nee
21100-591	6mm	6.8mm	UL® 94V-2	Nee
21100-464	6mm	6.8mm	UL® 94V-2	Nee
21100-659				Nee
21100-661				Nee
21100-885				Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Metalen hulzen op de gedeeltelijke voorpanelen moeten naar binnen worden gedrukt.

Alle mouwen kunnen worden gebruikt voor voorpaneel > 2 pk.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE