

Static Handle Plastic in Trapezoid Form, Grey



The static plastic handle, trapezoid form in grey color can be mounted to a front panel for extraction of the PCB.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

With separate identification plate, Al 1.5 mm

Handle, PC, UL 94 V-0

SPECIFICATIES

Werkt met:	Frontpanelen
Producttype:	Greep
Materiaal:	Polyfenyleenether
Type:	Statisch

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekbreedte	Hoeveelheid in verpakking	Type handgreep	Ontvlambaarheidsklasse	Kleur	Kleurcode
20808-003	5HP	1	Trapezium, statisch	UL® 94V-0	Lichtgrijs	RAL 7035
20808-004	10HP	1	Trapezium, statisch	UL® 94V-0	Lichtgrijs	RAL 7035
20808-009	40HP	1	Trapezium, statisch	UL® 94V-0	Grijs	
20808-012	61HP	1	Trapezium, statisch	UL® 94V-0	Grijs	
20808-060	6HP	1	Trapezium, statisch	UL® 94V-0	Lichtgrijs	RAL 7035
20808-061	7HP	1	Trapezium, statisch	UL® 94V-0	Lichtgrijs	RAL 7035
20808-062	8HP	1	Trapezium, statisch	UL® 94V-0	Lichtgrijs	RAL 7035
20808-063	9HP	1	Trapezium, statisch	UL® 94V-0	Grijs	
20808-064	12HP	1	Trapezium, statisch	UL® 94V-0	Lichtgrijs	RAL 7035
20808-065	14HP	1	Trapezium, statisch	UL® 94V-0	Lichtgrijs	RAL 7035
20808-066	21HP	1	Trapezium, statisch	UL® 94V-0	Lichtgrijs	RAL 7035
20808-067	28HP	1	Trapezium, statisch	UL® 94V-0	Lichtgrijs	RAL 7035
20808-068	42HP	1	Trapezium, statisch	UL® 94V-0	Lichtgrijs	RAL 7035
20809-294	3HP	1	Trapezium, statisch	UL® 94V-0	Lichtgrijs	RAL 7035
20809-295	4HP	1	Trapezium, statisch	UL® 94V-0	Lichtgrijs	RAL 7035

Table 2/2

Catalogusnummer	Voldoet aan	Diepte (D)	Hoogte (H)	Breedte (W)	Snelle verzending
20808-003	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	24mm	Nee


Catalogusnummer	Voltoet aan	Diepte (D)	Hoogte (H)	Breedte (W)	Snelle verzending
20808-004	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	49.4mm	Nee
20808-009	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101			201.8mm	Nee
20808-012	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101			308.5mm	Nee
20808-060	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	29mm	Nee
20808-061	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	34.1mm	Nee
20808-062	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	39.2mm	Nee
20808-063	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101			44.3mm	Nee
20808-064	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	59.6mm	Nee
20808-065	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	69.7mm	Nee
20808-066	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	105.2mm	Nee
20808-067	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	140.8mm	Nee
20808-068	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	14mm	15.4mm	212mm	Nee
20809-294	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	16.3mm	15.4mm	13.8mm	Nee
20809-295	EN 45545-2, R22-R24, HL3, IEC 60297-3-101	16.3mm	15.4mm	18.9mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

Cannot be used together with fixing clip (21101-239).

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE