

Varistar 19-inch paneel-/schuifsteun



Schuifsteunen met instelbare stappen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Diepte instelbaar in stappen van 25 mm

In overeenstemming met IEC 60297?1 (DIN 41 494, deel 1)

Montage in kasten van 600 mm breed direct op het frame

Voor 800 mm brede adaptersteun voor kleinere breedte is nodig, voor gedeeltelijke hoogte montagedieptebalken zijn nodig

Afmetingen zijn gegraveerd in stappen van u (1 ... 52 U)

Gemaakt van staal, 2 mm dik

Volgende montage mogelijk

SPECIFICATIES

Producttype: Schuifbevestiging

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Voltooien	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode
23130-037	8U	400mm	Aluminium-verzinkt	2		
23130-027	8U	400mm	Poedercoating	2	Lichtgrijs	RAL 7035
23130-017	8U	400mm	Poedercoating	2	Zwart grijs	RAL 7021
23130-011	24U	1200mm	Poedercoating	2	Zwart grijs	RAL 7021
23130-012	29U	1400mm	Poedercoating	2	Zwart grijs	RAL 7021
23130-013	33U	1600mm	Poedercoating	2	Zwart grijs	RAL 7021
23130-014	38U	1800mm	Poedercoating	2	Zwart grijs	RAL 7021
23130-015	42U	2000mm	Poedercoating	2	Zwart grijs	RAL 7021
23130-016	47U	2200mm	Poedercoating	2	Zwart grijs	RAL 7021
23130-018	12U	550mm	Poedercoating	2	Zwart grijs	RAL 7021
23130-019	16U	750mm	Poedercoating	2	Zwart grijs	RAL 7021
23130-020	20U	900mm	Poedercoating	2	Zwart grijs	RAL 7021
23130-021	24U	1200mm	Poedercoating	2	Lichtgrijs	RAL 7035

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Voltooien	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode
23130-022	29U	1400mm	Poedercoating	2	Lichtgrijs	RAL 7035
23130-023	33U	1600mm	Poedercoating	2	Lichtgrijs	RAL 7035
23130-024	38U	1800mm	Poedercoating	2	Lichtgrijs	RAL 7035
23130-025	42U	2000mm	Poedercoating	2	Lichtgrijs	RAL 7035
23130-026	47U	2200mm	Poedercoating	2	Lichtgrijs	RAL 7035
23130-028	12U	550mm	Poedercoating	2	Lichtgrijs	RAL 7035
23130-029	16U	750mm	Poedercoating	2	Lichtgrijs	RAL 7035
23130-030	20U	900mm	Poedercoating	2	Lichtgrijs	RAL 7035
23130-031	24U	1200mm	Aluminium-verzinkt	2		
23130-032	29U	1400mm	Aluminium-verzinkt	2		
23130-033	33U	1600mm	Aluminium-verzinkt	2		
23130-034	38U	1800mm	Aluminium-verzinkt	2		
23130-035	42U	2000mm	Aluminium-verzinkt	2		
23130-036	47U	2200mm	Aluminium-verzinkt	2		
23130-038	12U	550mm	Aluminium-verzinkt	2		
23130-039	16U	750mm	Aluminium-verzinkt	2		
23130-040	20U	900mm	Aluminium-verzinkt	2		
23130-570	52U	2450mm	Poedercoating	2	Zwart grijs	RAL 7021

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Voltooien	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode
23130-588	52U	2450mm	Aluminium-verzinkt	2	Zwart grijs	RAL 7021

Table 2/2

Catalogusnummer	Lengte	Verpakkingseenheid	Snelle verzending
23130-037	395mm		Nee
23130-027	395mm		Nee
23130-017	395mm		Nee
23130-011	1095mm	Paar	Nee
23130-012	1295mm	Paar	Nee
23130-013	1495mm		Nee
23130-014	1695mm	Paar	Nee
23130-015	1895mm	Paar	Nee
23130-016	2095mm	Paar	Nee
23130-018	545mm		Nee
23130-019	745mm		Nee
23130-020	895mm		Nee
23130-021	1095mm		Nee
23130-022	1295mm		Nee
23130-023	1495mm		Nee
23130-024	1695mm		Nee

Catalogusnummer	Lengte	Verpakkingseenheid	Snelle verzending
23130-025	1895mm		Nee
23130-026	2095mm		Nee
23130-028	545mm		Nee
23130-029	745mm		Nee
23130-030	895mm		Nee
23130-031	1095mm	Paar	Nee
23130-032	1295mm	Paar	Nee
23130-033	1495mm		Nee
23130-034	1695mm	Paar	Nee
23130-035	1895mm	Paar	Nee
23130-036	2095mm	Paar	Nee
23130-038	545mm		Nee
23130-039	745mm		Nee
23130-040	895mm		Nee
23130-570	2345mm		Nee
23130-588	2345mm		Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor 19-inch dieptebalken voor gedeeltelijke montage zijn nodig.

Metrisch paneel/schuifsteunen op aanvraag leverbaar.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE