


Varistar 19-inch zwenkframe-afwerking



Varistar zwenkframe zorgt voor optimaal ruimtegebruik in het rek. De zwenkframes worden geleverd met handgrepen.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Inclusief handgreep en uitsparing voor kabelogen

Om de opening tussen het zwenkframe en de kast rechtop te vullen voor kasten van 800 mm breed

Max. Zwenkbeugel: 120 of 160

Voor het zwenkframe met een draagvermogen van 150 kg wordt om veiligheidsredenen een stop aanbevolen

Vergrendeling nr. 333

Reservesleutel voor DIN-cilinder met semi-profiel

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Type	Materiaal	Framemateriaal	Kleur	Kleurcode	Rekhoogte
21130-433	Swing	Staal	Staal	Zwart grijs	RAL 7021	29U
21130-437	Swing	Staal	Staal	Zwart grijs	RAL 7021	47U
21130-435	Swing	Staal	Staal	Zwart grijs	RAL 7021	38U
21130-447	Swing	Staal	Staal	Zwart grijs	RAL 7021	47U
21130-443	Swing	Staal	Staal	Zwart grijs	RAL 7021	29U
21130-445	Swing	Staal	Staal	Zwart grijs	RAL 7021	38U

Table 2/2

Catalogusnummer	Breedte	Werkt met	Voltooien	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
21130-433	800mm	Varistar CP	Poedercoating	1	Nee
21130-437	800mm	Varistar CP	Poedercoating	1	Nee
21130-435	800mm	Varistar CP	Poedercoating	1	Nee
21130-447	800mm	Varistar CP	Poedercoating	2	Nee
21130-443	800mm	Varistar CP	Poedercoating	2	Nee
21130-445	800mm	Varistar CP	Poedercoating	2	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE