


Varistar CP 19-inch zwenkframe-afwerking



Varistar CP zwenkframe biedt optimaal ruimtegebruik in het rek. De zwenkframes worden geleverd met handgrepen.

KENMERKEN

Inclusief handgreep en uitsparing voor kabelogen

Om de opening tussen het zwenkframe en de kast rechtop te vullen voor kasten van 800 mm breed

Maximale zwenksteun: 120 of 160

Voor het zwenkframe met een draagvermogen van 150 kg wordt om veiligheidsredenen een stop aanbevolen

Vergrendeling nr. 333

Reservesleutel voor DIN-cilinder met semi-profiel

SPECIFICATIES

Producttype: Kast/rekframe

Materiaal: Staal

Werkt met: Varistar CP

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Ontwerpfunctie	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Voltooien
21630-746	24U	Asymmetrisch	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-748	42U	Asymmetrisch	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-747	33U	Asymmetrisch	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-751	42U	Symmetrisch	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating

Catalogusnummer	Rekhoogte	Ontwerpfunctie	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Voltooien
21630-750	33U	Symmetrisch	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-749	24U	Symmetrisch	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating

Table 2/2

Catalogusnummer	Beschermingsgraad	Type	Snelle verzending
21630-746	IP20	Swing	Nee
21630-748	IP20	Swing	Nee
21630-747	IP20	Swing	Nee
21630-751	IP20	Swing	Nee
21630-750	IP20	Swing	Nee
21630-749	IP20	Swing	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Varistar CP zwenkframe biedt optimaal ruimtegebruik in het rek. De zwenkframes worden geleverd met handgrepen.

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE