


Varistar CP-basisplaat met kabelinvoer

Varistar CP-basisplaat voor kabelgeleiding aan de achterzijde, gewoon voor IP 55- of EMC-toepassingen.



KENMERKEN

Installatie van buitenaf

Uitsparing aan achterzijde

60 mm diep

Kabelkanalen met IP 55 / EMC-pakking

SPECIFICATIES

Producttype: Kast/rekbasis

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Beschermingsgraad	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode
21630-642	600mm	600mm		1		
21630-643	600mm	800mm		1		
21630-648	800mm	600mm		1		
21630-649	800mm	800mm		1		
21630-644	600mm	900mm		1		

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Beschermingsraad	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode
21630-645	600mm	1000mm		1		
21630-650	800mm	900mm		1		
21630-651	800mm	1000mm		1		
21630-646	600mm	1100mm		1		
21630-647	600mm	1200mm		1		
21630-652	800mm	1100mm		1		
21630-653	800mm	1200mm		1		
21630-698	600mm	300mm		1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-699	600mm	600mm		1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-700	600mm	800mm		1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-701	600mm	900mm		1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-702	600mm	1000mm		1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-703	600mm	1100mm		1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-704	600mm	1200mm		1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-705	800mm	600mm		1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-706	800mm	800mm		1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-707	800mm	900mm		1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-708	800mm	1000mm		1	Zwart grijs	RAL 7021

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Beschermingsgraad	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode
21630-709	800mm	1100mm		1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-710	800mm	1200mm		1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-826	600mm	600mm	IP20	1		
21630-827	600mm	800mm	IP20	1		
21630-828	600mm	900mm	IP20	1		
21630-829	600mm	1000mm	IP20	1		
21630-830	600mm	1100mm	IP20	1		
21630-831	600mm	1200mm	IP20	1		
21630-832	800mm	600mm	IP20	1		
21630-833	800mm	800mm	IP20	1		
21630-834	800mm	900mm	IP20	1		
21630-835	800mm	1000mm		1		
21630-836	800mm	1100mm	IP20	1		
21630-837	800mm	1200mm	IP20	1		

Table 2/2

Catalogusnummer	Voldoet aan	Voltoeien	Werkt met	Snelle verzending
21630-642		Hot-dip gegalvaniseerd		Nee
21630-643		Hot-dip gegalvaniseerd		Nee
21630-648		Hot-dip gegalvaniseerd		Nee

Catalogusnummer	Voldoet aan	Voltooien	Werkt met	Snelle verzending
21630-649		Hot-dip gegalvaniseerd		Nee
21630-644		Hot-dip gegalvaniseerd		Nee
21630-645		Hot-dip gegalvaniseerd		Nee
21630-650		Hot-dip gegalvaniseerd		Nee
21630-651		Hot-dip gegalvaniseerd		Nee
21630-646		Hot-dip gegalvaniseerd		Nee
21630-647		Hot-dip gegalvaniseerd		Nee
21630-652		Hot-dip gegalvaniseerd		Nee
21630-653		Hot-dip gegalvaniseerd		Nee
21630-698				Nee
21630-699				Nee
21630-700				Nee
21630-701				Nee
21630-702				Nee
21630-703				Nee
21630-704				Nee
21630-705				Nee
21630-706				Nee

Catalogusnummer	Voldoet aan	Voltooien	Werkt met	Snelle verzending
21630-707				Nee
21630-708				Nee
21630-709				Nee
21630-710				Nee
21630-826	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Hot-dip gegalvaniseerd	Varistar CP	Nee
21630-827	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Hot-dip gegalvaniseerd	Varistar CP	Nee
21630-828	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Hot-dip gegalvaniseerd	Varistar CP	Nee
21630-829	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Hot-dip gegalvaniseerd	Varistar CP	Nee
21630-830	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Hot-dip gegalvaniseerd	Varistar CP	Nee
21630-831	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Hot-dip gegalvaniseerd	Varistar CP	Nee
21630-832	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Hot-dip gegalvaniseerd	Varistar CP	Nee
21630-833	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Hot-dip gegalvaniseerd	Varistar CP	Nee
21630-834	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Hot-dip gegalvaniseerd	Varistar CP	Nee
21630-835	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Hot-dip gegalvaniseerd	Varistar CP	Nee
21630-836	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Hot-dip gegalvaniseerd	Varistar CP	Nee
21630-837	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Hot-dip gegalvaniseerd	Varistar CP	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Varistar CP-basisplaat voor kabelgeleiding aan de achterzijde, gewoon voor IP 55- of EMC-toepassingen.

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE