

Varistar CP Base/Plinth

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.



KENMERKEN

2 support profiles, for front and rear

Static load-carrying capacity 1000 kg

SPECIFICATIES

Producttype: Behuizing/reksokkel

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Diepte
24630-034	100mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	600mm
24630-036	200mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	
24630-066	200mm	600mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	
24630-037	200mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	

Catalogusnummer	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode	Diepte
24630-065	100mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	
24630-067	200mm	800mm	1	Zwartgrijs	RAL 7021	

Table 2/2

Catalogusnummer	Afwerking	Type	Snelle verzending
24630-034	Gepoedercoat	Basissokkel, Geperforeerd	Nee
24630-036	Gepoedercoat	Basissokkel, Geperforeerd	Nee
24630-064	Gepoedercoat	Basissokkel, Onbewerkt	Nee
24630-066	Gepoedercoat	Basissokkel, Onbewerkt	Nee
24630-035	Gepoedercoat	Basissokkel, Geperforeerd	Nee
24630-037	Gepoedercoat	Basissokkel, Geperforeerd	Nee
24630-065	Gepoedercoat	Basissokkel, Onbewerkt	Nee
24630-067	Gepoedercoat	Basissokkel, Onbewerkt	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please order side trims separately.

Cannot be used in conjunction with castors

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE