

Varistar CP-kastframe, seismisch



Gelaste stalen omkasting die speciaal is ontworpen om apparatuur te beschermen in gebieden met seismische activiteit en voldoet aan de eisen van Bellcore Zore 4.

KENMERKEN

St, 1,5 mm, verzinkt, afwerking: Gepoedercoat

Aardbevingsweerstand tegen Bellcore Zone 4

Gelast seismisch frame met verstevigingsbeugels, RAL 7021

Dynamisch draagvermogen 250 kg volgens IEC 61587?2

SPECIFICATIES

Dynamische belasting:	250kg
Statische belasting:	1600kg
Producttype:	Kast/rekframe
Framemateriaal:	Staal

Table 1/3

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Schok- en trillingstolerantie
20630-358	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-359	33U	1600mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-360	33U	1600mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-361	33U	1600mm	800mm	800mm	1	5g (force)

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Schok- en trillingstolerantie
20630-362	38U	1800mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-363	38U	1800mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-364	38U	1800mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-365	38U	1800mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-366	42U	2000mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-367	42U	2000mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-370	42U	2000mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-371	42U	2000mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-374	47U	2200mm	600mm	600mm	1	5g (force)
20630-375	47U	2200mm	600mm	800mm	1	5g (force)
20630-376	47U	2200mm	800mm	600mm	1	5g (force)
20630-377	47U	2200mm	800mm	800mm	1	5g (force)
20630-368	42U	2000mm	600mm	1000mm	1	5g (force)
20630-369	42U	2000mm	600mm	1200mm	1	5g (force)
20630-372	42U	2000mm	800mm	1000mm	1	5g (force)
20630-373	42U	2000mm	800mm	1200mm	1	5g (force)

Table 2/3

Catalogusnummer	Frequentie	Kleur	Kleurcode	Voldoet aan	Voltooien	Materiaal
-----------------	------------	-------	-----------	-------------	-----------	-----------

20630-358	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
20630-359	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
20630-360	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
20630-361	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
20630-362	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
20630-363	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
20630-364	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
20630-365	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
20630-366	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
20630-367	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
20630-370	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
20630-371	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
20630-374	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
20630-375	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
20630-376	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
20630-377	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
20630-368	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
20630-369	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
20630-372	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal

20630-373	50 Hz	Zwart grijs	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	Staal
-----------	-------	-------------	----------	-----------------------------	---------------	-------

Table 3/3

Catalogusnummer	Type	Werkt met	Snelle verzending
20630-358	Seismisch	Varistar CP	Nee
20630-359	Seismisch	Varistar CP	Nee
20630-360	Seismisch	Varistar CP	Nee
20630-361	Seismisch	Varistar CP	Nee
20630-362	Seismisch	Varistar CP	Nee
20630-363	Seismisch	Varistar CP	Nee
20630-364	Seismisch	Varistar CP	Nee
20630-365	Seismisch	Varistar CP	Nee
20630-366	Seismisch	Varistar CP	Nee
20630-367	Seismisch	Varistar CP	Nee
20630-370	Seismisch	Varistar CP	Nee
20630-371	Seismisch	Varistar CP	Nee
20630-374	Seismisch	Varistar CP	Nee
20630-375	Seismisch	Varistar CP	Nee
20630-376	Seismisch	Varistar CP	Nee
20630-377	Seismisch	Varistar CP	Nee
20630-368	Seismisch	Varistar CP	Nee

Catalogusnummer	Type	Werkt met	Snelle verzending
20630-369	Seismisch	Varistar CP	Nee
20630-372	Seismisch	Varistar CP	Nee
20630-373	Seismisch	Varistar CP	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Bestel bijlagen en onderdelen afzonderlijk.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE