

Varistar CP geperforeerde deur, seismische IP20, meervoudige vergrendeling



IP 20 seismische deuren met versterkte en meervoudige vergrendeling.

De meervoudige vergrendeling helpt het noodzakelijke contact te bereiken om EMI-effecten op elektronica te voorkomen.

KENMERKEN

Geperforeerde deur met multi-point vergrendeling voor seismische en IP 20 toepassingen

Openingshoek 180°

Hendel met drukknop

SPECIFICATIES

Producttype: Kastdeur

Beschermingsklasse: IP20

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode
21630-876	33U	1600mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-877	33U	1600mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-878	38U	1800mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-879	38U	1800mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Hoeveelheid in verpakking	Kleur	Kleurcode
21630-880	42U	2000mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-881	42U	2000mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-882	47U	2200mm	600mm	1	Zwart grijs	RAL 7021
21630-883	47U	2200mm	800mm	1	Zwart grijs	RAL 7021

Table 2/2

Catalogusnummer	Volddoet aan	Afwerking	Type vergrendeling	Type	Werkt met	Snelle verzending
21630-876	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	4-punts vergrendeling	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP	Nee
21630-877	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	4-punts vergrendeling	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP	Nee
21630-878	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	4-punts vergrendeling	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP	Nee
21630-879	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	4-punts vergrendeling	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP	Nee
21630-880	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	4-punts vergrendeling	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP	Nee
21630-881	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	4-punts vergrendeling	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP	Nee
21630-882	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	5-punts vergrendeling	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP	Nee
21630-883	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Poedercoating	5-punts vergrendeling	Stalen deur, geperforeerd	Varistar CP	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE