

Varistar CP platte stalen deur, seismische EMC en IP55, meervoudige vergrendeling



EMC en IP55 stalen deur met hendel en 4-punts vergrendeling.

KENMERKEN

Hendel met drukknop

Openingshoek 180°

Stalen deur met multipoint-vergrendeling voor seismische en EMC-toepassingen

SPECIFICATIES

Producttype: Kastdeur

Beschermingsgraad: IP55

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid	Voldoet aan	Voltooien
21630-760	33U	1600mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Poedercoating
21630-761	33U	1600mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Poedercoating

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid	Voldoet aan	Voltooien
21630-762	38U	1800mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Poedercoating
21630-763	38U	1800mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Poedercoating
21630-764	42U	2000mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Poedercoating
21630-765	42U	2000mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Poedercoating
21630-766	47U	2200mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Poedercoating
21630-767	47U	2200mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Poedercoating

Table 2/2

Catalogusnummer	Type vergrendeling	Type	Werkt met	Snelle verzending
21630-760	4-punts vergrendeling	Stalen deur, Plain	Varistar CP	Nee
21630-761	4-punts vergrendeling	Stalen deur, Plain	Varistar CP	Nee
21630-762	4-punts vergrendeling	Stalen deur, Plain	Varistar CP	Nee
21630-763	4-punts vergrendeling	Stalen deur, Plain	Varistar CP	Nee
21630-764	4-punts vergrendeling	Stalen deur, Plain	Varistar CP	Nee
21630-765	4-punts vergrendeling	Stalen deur, Plain	Varistar CP	Nee
21630-766	5-punts vergrendeling	Stalen deur, Plain	Varistar CP	Nee

Catalogusnummer	Type vergrendeling	Type	Werkt met	Snelle verzending
21630-767	5-punts vergrendeling	Stalen deur, Plain	Varistar CP	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE