

Varistar CP-serverkast



Gelast stalen frame voor vereisten van hoge statische belasting. Voorbereid op 19-inch integratie van IT-middelen.

KENMERKEN

Vooraf geconfigureerde, gebruiksklare kast

Statisch draagvermogen tot 1600 kg, dynamisch 1000 kg

Beschermingsklasse IP 20

Installatie van verschillende IT-apparatuur mogelijk

Geïntegreerde luchtpanelen voor koeling van voor naar achter

Kan eenvoudig worden geïntegreerd in het gangpad-insluitingssysteem

SPECIFICATIES

Statische belasting:	1600kg
Producttype:	Rek
Kleurcode bekleding:	RAL 7021
Framemateriaal:	Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Bekledingsmateriaal	Breedte	Kleur bekleding	Diepte
10630-018	42U	2000mm	Staal	800mm	Zwart grijs	1200mm

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Bekledingsmateriaal	Breedte	Kleur bekleding	Diepte
10630-020	47U	2200mm	Staal	800mm	Zwart grijs	1200mm
10630-017	42U	2000mm	Staal	600mm	Zwart grijs	1200mm
10630-019	47U	2200mm	Staal	600mm	Zwart grijs	1200mm
10630-023	42U	2000mm	Staal	600mm	Zwart grijs	1200mm
10630-024	42U	2000mm	Staal	800mm	Zwart grijs	1200mm
10630-025	47U	2200mm	Staal	600mm	Zwart grijs	1200mm
10630-026	47U	2200mm	Staal	800mm	Zwart grijs	1200mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Type	Pakkethoeveelheid	Dynamische belasting	Voltooien	Materiaal	Snelle verzending
10630-018	Standaard	1	1000kgf	Poedercoating	Staal	Nee
10630-020	Standaard	1	1000kgf	Poedercoating	Staal	Nee
10630-017	Standaard	1	1000kgf	Poedercoating	Staal	Nee
10630-019	Standaard	1	1000kgf	Poedercoating	Staal	Nee
10630-023	Zij-aan-zij	1	1000kgf	Poedercoating	Staal	Nee
10630-024	Zij-aan-zij	1	1000kgf	Poedercoating	Staal	Nee
10630-025	Zij-aan-zij	1	1000kgf	Poedercoating	Staal	Nee
10630-026	Zij-aan-zij	1	1000kgf	Poedercoating	Staal	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE