


Varistar CP zwenkframe voor 600 mm breedte



Het 19" Zwenkframe maakt de installatie van subrekken mogelijk en maakt tegelijkertijd de bedrading aan de achterzijde toegankelijk.

Varistar CP zwenkframe wordt geleverd met een draagvermogen van 150 KG, een beweging van 120° en een flexibel draaipunt.

KENMERKEN

Voor montage op volledige hoogte of gedeeltelijke hoogte

Draaipunt kan rechts of links worden geselecteerd

Geschikt voor 19-inch chassis en 19-inch subracks (maximale diepte 200 mm)

120° scharnier, vierkante sloten inclusief 2 sleutels

Draagvermogen 150 kg

SPECIFICATIES

Breedte: 600mm
Producttype: Kast/rekframe
Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Voltooien	Hoogte
21630-668	24U	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating	1200mm
21630-678	47U	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating	2200mm
21630-676	42U	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating	2000mm
21630-674	38U	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating	1800mm
21630-672	33U	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating	1600mm
21630-670	29U	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating	1400mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Beschermingsgraad	Snelle verzending
21630-668	IP20	Nee
21630-678	IP20	Nee
21630-676	IP20	Nee
21630-674	IP20	Nee
21630-672	IP20	Nee
21630-670	IP20	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Met behulp van dieptelichten kunnen 19-inch zwenkframes direct op het kastframe worden gemonteerd of in diepteverstelbare stappen van 50 mm.

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE