

Varistar CP zwenkframe voor 800 mm breedte



Het 19" Zwenkframe maakt de installatie van subrekken mogelijk en maakt tegelijkertijd de bedrading aan de achterzijde toegankelijk.

Varistar CP zwenkframe wordt geleverd met een draagvermogen van 150 KG, een beweging van 120° / 160° en een flexibel draaipunt.

KENMERKEN

Voor montage op volledige hoogte of gedeeltelijke hoogte

Draaipunt kan rechts of links worden geselecteerd

Geschikt voor 19-inch chassis en 19-inch subracks

scharnier van 120° / 160°, vierkante sloten inclusief 2 sleutels

Draagvermogen 150 kg

De bruikbare hoogte binnen het zwenkframe is 4U lager dan de framehoogte waaraan het zwenkframe is bevestigd.

SPECIFICATIES

Breedte: 800mm
Producttype: Kast/rekframe
Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Hoek	Rekhoogte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Voltooien
21630-669	120° min	24U	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-671	120° min	29U	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-673	120° min	33U	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-675	120° min	38U	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-677	120° min	42U	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-679	120° min	47U	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-680	160° min	24U	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-681	160° min	29U	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-682	160° min	33U	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-683	160° min	38U	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-684	160° min	42U	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21630-685	160° min	47U	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating

Table 2/2

Catalogusnummer	Hoogte	Beschermingsgraad	Snelle verzending
21630-669	1200mm	IP20	Nee

Catalogusnummer	Hoogte	Beschermingsgraad	Snelle verzending
21630-671	1400mm	IP20	Nee
21630-673	1600mm	IP20	Nee
21630-675	1800mm	IP20	Nee
21630-677	2000mm	IP20	Nee
21630-679	2200mm	IP20	Nee
21630-680	1200mm	IP20	Nee
21630-681	1400mm	IP20	Nee
21630-682	1600mm	IP20	Nee
21630-683	1800mm	IP20	Nee
21630-684	2000mm	IP20	Nee
21630-685	2200mm	IP20	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Met behulp van dieptelichten kunnen 19-inch zwenkframes direct op het kastframe worden gemonteerd of in diepteverstelbare stappen van 50 mm.

U dient de aardingsset afzonderlijk aan te schaffen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE