


Varistar CP Top Cover With Fan Tray



Varistar Fan Top Cover with 3 Fans, expandable to 6 fans.

KENMERKEN

6 axial fans fitted

Schuko/IEC 60320 C12 plug

6 power saving axial fans fitted

Wide range power input 90-260 VAC

Speed control with 2 T° sensors

Alarm over T° and fan fail (Display panel at front & relay outputs)

Remote control over Modbus RTU or Guardian

SPECIFICATIES

Producttype: Ventilator

Materiaal: Staal

Table 1/3

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	DC-spanning	Luchtstroom	Geluidsniveau
21630-777	600mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-778	600mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-783	800mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-784	800mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-785	800mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-786	800mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-779	600mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-780	600mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-781	600mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-782	600mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-787	800mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-788	800mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-790	600mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-791	600mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-792	600mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-793	600mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Hoeveelheid in verpakking	DC-spanning	Luchtstroom	Geluidsniveau
21630-794	600mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-795	600mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-796	800mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-797	800mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-798	800mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-799	800mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-800	800mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-801	800mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)

Table 2/3						
Catalogusnummer	Max. statische druk	Kleur	Kleurcode	Voldoet aan	Afwerking	Beschermingsklasse
21630-777	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-778	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-783	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-784	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-785	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-786	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-779	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-780	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20

Catalogusnummer	Max. statische druk	Kleur	Kleurcode	Voldoet aan	Afwerking	Beschermingsklasse
21630-781	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-782	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	
21630-787	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-788	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-790	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-791	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-792	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-793	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-794	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-795	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-796	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-797	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-798	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-799	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-800	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20
21630-801	68.1Pa	Zwartgrijs	RAL 7021	IEC 61587-1	Gepoedercoat	IP20

Table 3/3

Catalogusnummer	Type	Werkt met	Snelle verzending
21630-777	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee

Catalogusnummer	Type	Werkt met	Snelle verzending
21630-778	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-783	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-784	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-785	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-786	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-779	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-780	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-781	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-782	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-787	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-788	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-790	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-791	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-792	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-793	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-794	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-795	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-796	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee

Catalogusnummer	Type	Werkt met	Snelle verzending
21630-797	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-798	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-799	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-800	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee
21630-801	Bovenste afdekking met ventilatoren	Varistar CP	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Please purchase the grounding kit separately.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE