


Adapterbeugel voor Varistar Deco Frame



Adapterbeugels zijn handig bij het monteren van schuifrails en legplaten voor een nopen frame Varistar-kast met deco-frame.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor het monteren van schuifrails en legplaten in Varistar Deco

SPECIFICATIES

Producttype:	Steun
Materiaal:	Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Rekhoogte	Hoogte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Voltooien
23130-220	24U	1200mm	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
23130-221	29U	1400mm	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
23130-222	33U	1600mm	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
23130-223	38U	1800mm	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
23130-224	42U	2000mm	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
23130-225	47U	2200mm	2	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
23130-230	24U	1200mm	2	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating
23130-231	29U	1400mm	2	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating
23130-232	33U	1600mm	2	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating
23130-233	38U	1800mm	2	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating
23130-234	42U	2000mm	2	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating
23130-235	47U	2200mm	2	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating

Table 2/2

Catalogusnummer	Type	Breedte	Werkt met	Snelle verzending
23130-220	Steun	600mm	Varistar, Varistar CP	Nee
23130-221	Beugel voor Deco-frame	600mm	Kast, Varistar CP	Nee
23130-222	Beugel voor Deco-frame	600mm	Kast, Varistar CP	Nee
23130-223	Beugel voor Deco-frame	600mm	Kast, Varistar CP	Nee

Catalogusnummer	Type	Breedte	Werkt met	Snelle verzending
23130-224	Beugel voor Deco-frame	600mm	Kast, Varistar CP	Nee
23130-225	Beugel voor Deco-frame	600mm	Kast, Varistar CP	Nee
23130-230	Beugel voor Deco-frame	600mm	Kast	Nee
23130-231	Beugel voor Deco-frame	600mm	Kast	Nee
23130-232	Beugel voor Deco-frame	600mm	Kast	Nee
23130-233	Beugel voor Deco-frame	600mm	Kast	Nee
23130-234	Beugel voor Deco-frame	600mm	Kast	Nee
23130-235	Beugel voor Deco-frame	600mm	Kast	Nee

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE