

Varistar ETSI paneel/schuifsteun



Varistar ETSI 23-inch rek voor behuizing van telefoon (voornamelijk), computer, audio en andere apparatuur. Deze is compatibel met de Slim-Line Frame.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Alleen geschikt voor Slim-Line frame

Maak AlZn af

St, 2 mm

SPECIFICATIES

Producttype: Schuifbevestiging

Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Hoogte	Pakkethoeveelheid	Voltooien	Type	Snelle verzending
23130-051	1200mm	2	Aluminium-verzinkt		Nee
23130-056	2200mm	2	Aluminium-verzinkt	ETSI-paneelmontageset	Nee
23130-055	2000mm	2	Aluminium-verzinkt	ETSI-paneelmontageset	Nee
23130-054	1800mm	2	Aluminium-verzinkt	ETSI-paneelmontageset	Nee
23130-053	1600mm	2	Aluminium-verzinkt	ETSI-paneelmontageset	Nee
23130-052	1400mm	2	Aluminium-verzinkt	ETSI-paneelmontageset	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Halves beschikbaar op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE