


Varistar Shelf, stationair, 75 kg



Varistar stationaire plank, volledig heen of ingekort.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

1 u incl. massa/aarding

Kan direct op het Varistar-rek worden gemonteerd

St, 1,5 mm

Statisch draagvermogen 75 kg

SPECIFICATIES

Producttype: Plank

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Voltooien
21130-322	544mm	479mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Voltooien
21130-323	544mm	497mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21130-324	544mm	597mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21130-325	544mm	697mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21130-326	544mm	797mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21130-327	544mm	897mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21130-332	744mm	479mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21130-333	744mm	479mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21130-334	744mm	597mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21130-335	744mm	697mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21130-336	744mm	797mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21130-337	744mm	897mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21130-550	544mm	997mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21130-551	544mm	1097mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21130-552	744mm	997mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
21130-553	744mm	1097mm	1	Zwart grijs	RAL 7021	Poedercoating
22130-322	544mm	497mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating
22130-323	544mm	497mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating
22130-324	544mm	697mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating

Catalogusnummer	Breedte	Diepte	Pakkethoeveelheid	Kleur	Kleurcode	Voltooien
22130-325	544mm	697mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating
22130-326	544mm	797mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating
22130-327	544mm	897mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating
22130-332	744mm	497mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating
22130-333	744mm	497mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating
22130-334	744mm	597mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating
22130-335	744mm	697mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating
22130-336	744mm	797mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating
22130-337	744mm	897mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating
22130-551	544mm	1097mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating
22130-553	744mm	1097mm	1	Lichtgrijs	RAL 7035	Poedercoating

Table 2/2		
Catalogusnummer	Type	Snelle verzending
21130-322	Inbouwdiepte	Nee
21130-323	Volledige diepte	Nee
21130-324	Inbouwdiepte	Nee
21130-325	Volledige diepte	Nee
21130-326	Volledige diepte	Nee
21130-327	Volledige diepte	Nee

Catalogusnummer	Type	Snelle verzending
21130-332	Inbouwdiepte	Nee
21130-333	Volledige diepte	Nee
21130-334	Inbouwdiepte	Nee
21130-335	Volledige diepte	Nee
21130-336	Volledige diepte	Nee
21130-337	Volledige diepte	Nee
21130-550	Volledige diepte	Nee
21130-551	Volledige diepte	Nee
21130-552	Volledige diepte	Nee
21130-553	Volledige diepte	Nee
22130-322	Inbouwdiepte	Nee
22130-323	Volledige diepte	Nee
22130-324	Inbouwdiepte	Nee
22130-325	Volledige diepte	Nee
22130-326	Volledige diepte	Nee
22130-327	Volledige diepte	Nee
22130-332	Inbouwdiepte	Nee
22130-333	Volledige diepte	Nee

Catalogusnummer	Type	Snelle verzending
22130-334	Inbouwdiepte	Nee
22130-335	Volledige diepte	Nee
22130-336	Volledige diepte	Nee
22130-337	Volledige diepte	Nee
22130-551	Volledige diepte	Nee
22130-553	Volledige diepte	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor de montage van de verkorte legplaten zijn 2 extra dieptellers nodig, apart bestellen.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE