


Varistar-geleiderail



Kan worden gemonteerd op vier 19-inch schuifsteunen met een gewicht van 25/100 kg.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Kan worden bevestigd op vier 19-inch schuifsteunen

Breed steunoppervlak (48 mm)

Kan worden aangebracht in stappen van 1 u (bevestigen en vastschroeven)

SPECIFICATIES

Producttype: Schuifrail

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Statische belasting	Pakkethoeveelheid	Voltooien	Hoogte	Lengte	Werkt met
23130-099		2	Aluminium-verzinkt			Varistar CP
23130-116	100kg	2	Aluminium-verzinkt	200mm	156mm	Varistar CP
23130-096	25kg	2	Aluminium-verzinkt	500mm	456mm	Varistar CP
23130-097	25kg	2	Aluminium-verzinkt	700mm	656mm	Varistar CP
23130-098	25kg	2	Aluminium-verzinkt	740mm	699mm	Varistar CP
23130-118	100kg	2	Aluminium-verzinkt	500mm	458mm	Varistar CP
23130-119	100kg	2	Aluminium-verzinkt	700mm	658mm	Varistar CP
23130-120	100kg	2	Aluminium-verzinkt	740mm	699mm	Varistar CP
23130-126		10	Aluminium-verzinkt			Varistar CP
23130-101	25kg	10	Aluminium-verzinkt	500mm	456mm	Varistar CP
23130-102	25kg	10	Aluminium-verzinkt	700mm	656mm	Varistar CP
23130-103	25kg	10	Aluminium-verzinkt	740mm	699mm	Varistar CP
23130-123	100kg	10	Aluminium-verzinkt	500mm	458mm	Varistar CP
23130-124	100kg	10	Aluminium-verzinkt	700mm	658mm	Varistar CP
23130-125	100kg	10	Aluminium-verzinkt	740mm	699mm	Varistar CP

Table 2/2

Catalogusnummer	Verpakkingseenheid	Certificeringen	Snelle verzending
23130-099	Paar		Nee

Catalogusnummer	Verpakkingseenheid	Certificeringen	Snelle verzending
23130-116		RoHS	Nee
23130-096	Paar	RoHS	Nee
23130-097	Paar	RoHS	Nee
23130-098	Paar	RoHS	Nee
23130-118		RoHS	Nee
23130-119		RoHS	Nee
23130-120		RoHS	Nee
23130-126		RoHS	Nee
23130-101		RoHS	Nee
23130-102		RoHS	Nee
23130-103		RoHS	Nee
23130-123		RoHS	Nee
23130-124		RoHS	Nee
23130-125		RoHS	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor montage in de kast moeten de 19-inch paneel-/schuifsteunen aan de voor- en achterzijde worden gemonteerd.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE