


VME64x-backplane



De nVent SCHROFF VME64x-backplanes hebben uitstekende ruisonderdrukking met hoge frequentie en zeer hoge MTBF-waarden dankzij keramische condensatoren en SMD-fabricagetechnologie.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In overeenstemming met ANSI/VITA 1-1994 VME64 Standard, ANSI/VITA 1.1-1997 VME64 Extension Standard, ANSI/VITA 1.5-2003 VME2eSST Specification, ANSI/VITA 1.7-2003 verhoogd huidig niveau, ANSI/Vita 38 System Management op VME

Monolithische backplane, 6 u met J1 en J2 vliegtuig

De aansluiting of isolatie tussen de digitale GND en de chassismassa kan worden gewijzigd via schroef

Afsluiting passief

Elektronisch automatisch doorlussysteem (EDC)

Voedingsspanningen kunnen worden toegepast via powerbugs (ringlabel M4) of FASTON

Utility-aansluiting voor statussignalen

Connector voor extra spanningen V1/V2

SMB-connector (System Management Bus) in overeenstemming met VITA38

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Systeemslot	Sleufbreedte
-----------------	-------------	----------------	-----------	------------------	-------------	--------------

23001-502	Backplane	2	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-503	Backplane	3	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-504	Backplane	4	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-505	Backplane	5	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-506	Backplane	6	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-507	Backplane	7	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-508	Backplane	8	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-510	Backplane	10	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-511	Backplane	11	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-512	Backplane	12	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-515	Backplane	15	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-516	Backplane	16	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-520	Backplane	20	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-521	Backplane	21	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-532	Backplane	2	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-533	Backplane	3	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-534	Backplane	4	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-535	Backplane	5	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-536	Backplane	6	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP

23001-537	Backplane	7	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-538	Backplane	8	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-540	Backplane	10	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-541	Backplane	11	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-542	Backplane	12	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-545	Backplane	15	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-546	Backplane	16	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-550	Backplane	20	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-551	Backplane	21	6U	VME64x met EDC	Sleuf 1 links	4HP

Table 2/2

Catalogusnummer	Connectortype	Type stroomconnector	Type metaansluiting	Breedte	Hoeveelheid in verpakking	Snelle verzending
23001-502	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	39.1mm	1	Nee
23001-503	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	59.5mm	1	Nee
23001-504	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	79.8mm	1	Nee
23001-505	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	100.2mm	1	Nee
23001-506	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	120.5mm	1	Nee
23001-507	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	140.8mm	1	Nee

Catalogusnummer	Connectortype	Type stroomconnector	Type netaansluiting	Breedte	Hoeveelheid in verpakking	Snelle verzending
23001-508	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	161.1mm	1	Nee
23001-510	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	201.8mm	1	Nee
23001-511	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	222mm	1	Nee
23001-512	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	242.4mm	1	Nee
23001-515	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	303.4mm	1	Nee
23001-516	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	323.7mm	1	Nee
23001-520	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	405mm	1	Nee
23001-521	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	425.3mm	1	Nee
23001-532	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	39.1mm	1	Nee
23001-533	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	59.5mm	1	Nee
23001-534	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	79.8mm	1	Nee
23001-535	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	100.2mm	1	Nee
23001-536	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	120.5mm	1	Nee
23001-537	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	140.8mm	1	Nee

Catalogusnummer	Connectortype	Type stroomconnector	Type netaansluiting	Breedte	Hoeveelheid in verpakking	Snelle verzending
23001-538	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	161.1mm	1	Nee
23001-540	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	201.8mm	1	Nee
23001-541	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	222mm	1	Nee
23001-542	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	242.4mm	1	Nee
23001-545	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	303.4mm	1	Nee
23001-546	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	323.7mm	1	Nee
23001-550	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	405mm	1	Nee
23001-551	DIN 41612, VME64x	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-pins	425.3mm	1	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Andere configuraties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE