


VMEbus J1 Backplane



De nVent SCHROFF VMEbus Backplanes hebben uitstekende hoogfrequente ruisonderdrukking en zeer hoge MTBF-waarden dankzij keramische condensatoren en SMD-fabricagetechnologie.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In overeenstemming met ANSI/VITA 1-1994 VME64 standaard

3 u met J1-vliegtuig

De aansluiting of isolatie tussen de digitale GND en de chassismassa kan worden gewijzigd via schroef

Afsluiting actief/passief, schakelbaar via jumpers; voorinstelling passieve afsluiting

Elektronisch automatisch doorlussysteem (EDC)

Voedingsspanningen via stroombugs (ringlabel M4) of FASTON

SPECIFICATIES

Table 1/3

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterplaat	Systeemsleuf	Sleufbreedte
23001-001	Backplane	1	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-002	Backplane	2	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterplaat	Systeemsleuf	Sleufbreedte
23001-003	Backplane	3	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-004	Backplane	4	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-005	Backplane	5	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-006	Backplane	6	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-007	Backplane	7	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-008	Backplane	8	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-010	Backplane	10	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-009	Backplane	9	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-012	Backplane	12	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-015	Backplane	15	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-017	Backplane	17	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-018	Backplane	18	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-020	Backplane	20	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP
23001-021	Backplane	21	3U	VMEbus, J1, met EDC	Sleuf 1 links	4HP

Table 2/3

Catalogusnummer	Connectortype	Type voedingsaansluiting	Type utility-aansluiting	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid
23001-001	DIN 41612, C96	Fastons 6,3 x 0,8 mm		128.5mm	20.2mm	1
23001-002	DIN 41612, C96	Fastons 6,3 x 0,8 mm	MicroMatch, 8-pins	128.5mm	39.1mm	1

Catalogusnummer	Connectortype	Type voedingsaansluiting	Type utility-aansluiting	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid
23001-003	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	59.7mm	1
23001-004	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	79.8mm	1
23001-005	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	100.2mm	1
23001-006	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	120.5mm	1
23001-007	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-polig, 5-polig maaibord	128.5mm	140.8mm	1
23001-008	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	161.1mm	1
23001-010	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-polig, 5-polig maaibord	128.5mm	199.2mm	1
23001-009	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	181.4mm	1
23001-012	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	SMCQ, 12-polig, 5-polig maaibord	128.5mm	242.4mm	1
23001-015	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	303.4mm	1
23001-017	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	341.4mm	1
23001-018	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	364.3mm	1
23001-020	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	405mm	1
23001-021	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	MicroMatch, 8-pins, 5-pins kop	128.5mm	425.3mm	1

Table 3/3

Catalogusnummer	Snelle verzending
23001-001	Nee
23001-002	Nee
23001-003	Nee
23001-004	Nee
23001-005	Nee
23001-006	Nee
23001-007	Nee
23001-008	Nee
23001-010	Nee
23001-009	Nee
23001-012	Nee
23001-015	Nee
23001-017	Nee
23001-018	Nee
23001-020	Nee
23001-021	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Andere configuraties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE