

VMEbus J2 Backplane



De nVent SCHROFF VMEbus Backplanes hebben uitstekende hoogfrequente ruisonderdrukking en zeer hoge MTBF-waarden dankzij keramische condensatoren en SMD-fabricagetechnologie.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In overeenstemming met ANSI/VITA 1-1994 VME64 standaard

3 u met J2-vliegtuig

De aansluiting of isolatie tussen de digitale GND en de chassismassa kan worden gewijzigd via schroef

Afsluiting passief

Voedingsspanningen kunnen worden geleverd via powerbugs (ringlabel M4) of Fastons

Meerdere backplanes kunnen naast elkaar worden geplaatst zonder dat er ruimte verloren gaat

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterplaat	Systeemsleuf	Sleufbreedte
23001-032	Backplane	2	3U	VMEbus, J2	Sleuf 1 links	4HP
23001-033	Backplane	3	3U	VMEbus, J2	Sleuf 1 links	4HP

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterplaat	Systeemsleuf	Sleufbreedte
23001-034	Backplane	4	3U	VMEbus, J2	Sleuf 1 links	4HP
23001-035	Backplane	5	3U	VMEbus, J2	Sleuf 1 links	4HP
23001-036	Backplane	6	3U	VMEbus, J2	Sleuf 1 links	4HP
23001-040	Backplane	10	3U	VMEbus, J2	Sleuf 1 links	4HP
23001-046	Backplane	16	3U	VMEbus, J2	Sleuf 1 links	4HP
23001-051	Backplane	21	3U	VMEbus, J2	Sleuf 1 links	4HP

Table 2/2

Catalogusnummer	Connectortype	Type voedingsaansluiting	Hoogte	Breedte	Pakkethoeveelheid	Snelle verzending
23001-032	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	128.5mm	40.4mm	1	Nee
23001-033	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	128.5mm	59.7mm	1	Nee
23001-034	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	128.5mm	79.8mm	1	Nee
23001-035	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	128.5mm	100.2mm	1	Nee
23001-036	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	128.5mm	120.5mm	1	Nee
23001-040	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	128.5mm	199.2mm	1	Nee
23001-046	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	128.5mm	321.3mm	1	Nee
23001-051	DIN 41612, C96	Stroombugs voor M4-kabelschoenen	128.5mm	425.3mm	1	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Andere configuraties zijn op aanvraag verkrijgbaar.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE