


VPX-backplane



De nVent SCHROFF VPX Backplane heeft een uitstekende signaalintegriteit voor de hoogste gegevensoverdrachtsnelheden.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In overeenstemming met: VITA 46,0 VPX-basisstandaard; VITA 46,3 Serial RapidIO op VPX; VITA 46,4 PCI Express op VPX Fabric-connector; VITA 46,7 Ethernet op VPX Fabric-connector; VITA 46,11 System Management voor VPX

DIP-schakelaar voor systeemslot-instellingen

JTAG-aansluitingen

Vergrendelbare aux utility- en SENSE-connectoren

M4-voedingspennen voor voeding, max. 22 A per sleuf voor elke spanning

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Sleufbreedte	Connectortype
23001-834	Backplane	9	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-816	Backplane	10	6U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-815	Backplane	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig

Catalogusnummer	Producttype	Aantal sleuven	Rekhoogte	Type achterzijde	Sleufbreedte	Connectortype
23001-814	Backplane	7	3U	VPX, VITA 65	5HP	MultiGig
23001-812	Backplane	5	3U	VPX volledig mesh	4HP	MultiGig
23001-813	Backplane	5	3U	VPX volledig mesh	4HP	MultiGig

Table 2/2

Catalogusnummer	Type stroomconnector	Type netaansluiting	Breedte	Hoeveelheid in verpakking	Certificeringen	Snelle verzending
23001-834	Powerstuds M4	Microfit, 8-pins	253mm	1	VITA	Nee
23001-816	Powerstuds M4	Microfit, 8-pins	262.55mm	1	VITA, RoHS	Nee
23001-815	Powerstuds M4	Microfit, 8-pins	186.46mm	1	RoHS, VITA	Nee
23001-814	Powerstuds M4	Microfit, 8-pins	186.46mm	1	VITA, RoHS	Nee
23001-812	Powerstuds M4	Microfit, 8-pins	120.67mm	1	VITA, RoHS	Nee
23001-813	Powerstuds M4	Microfit, 8-pins	120.67mm	1	RoHS, VITA	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Andere VPX Backplanes en aangepaste VPX Backplane ontwerpen op aanvraag.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE