

Z-rail voor connector, DIN 41617, 31-polig



Z-rail voor connector conform DIN 41617, 31-pins.

CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

In combinatie met horizontale ST-rails achter

SPECIFICATIES

Materiaal:	Aluminium
Voltoeien:	Geanodiseerd
Werkt met:	Subracks; Gevallen
Productfamilie:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO LUCHT; CompacPRO; PropacPRO
Producttype:	Z-Rail

Table 1/1

Catalogusnummer	Rekbreedte	Pakkethoeveelheid	Lengte	Snelle verzending
-----------------	------------	-------------------	--------	-------------------

30819-783	60HP	1	304.8mm	Nee
30819-808	84HP	1	431.8mm	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Er is een inzetstuk met schroefdraad nodig om de Z?rail op de horizontaal-rail vast te zetten.

WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE