


2000 Beam Clamp Kit



KENMERKEN

Licht systeem

Inclusief klem en U-goot

SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Lengte (L)	A	B	C	D
2300EG	570160	300mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm
2200EG	570140	200mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm
2400EG	570180	400mm	25 mm	25 mm	65 mm	25 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	E	Statische belasting 1 (F1)	Statische belasting 2 (F2)	Statische belasting 3 (F3)
2300EG	570160	30.5 mm	1700N	490N	340N


Catalogusnummer	Artikelnummer	E	Statische belasting 1 (F1)	Statische belasting 2 (F2)	Statische belasting 3 (F3)
2200EG	570140	30.5 mm	1700N	490N	340N
2400EG	570180	30.5 mm	1700N	490N	340N

Dikte (T):	2 mm
Schroefdiameter (Sc):	6
Grootte van het gat (HS):	11 mm
Hoogte (H):	12 mm
Breedte (W):	25 mm
Koppel (TQ):	30 N·m
Flensdikte (FT):	11 mm Max

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Voor een goede grip moet de goot worden uitgebreid naar de buitenste poot van elke balkklem.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

