


# 510 nVent CADDY EZ riser



De 510 nVent CADDY EZ Riser is een snelsluitende buisklem, ideaal voor het ondersteunen van verticale stalen buizen waar ruimte beschikbaar is. Deze kant-en-klare oplossing heeft sleufgaten om de montage te vereenvoudigen en losse bevestigingsmiddelen te voorkomen. Dankzij het ontwerp met getande flenskop kunnen installateurs de EZ Riser eenvoudig met slechts één gereedschap monteren.

## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Er is slechts één gereedschap nodig om ze vast te draaien dankzij de getande flenskoppen

Conform de Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

Voldoet aan Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

## SPECIFICATIES

**Voltooien:** Gegalvaniseerd

**Materiaal:** Staal

Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | NB/DN | Buitendiameter (OD) | Grootte van het gat (HS) | A      | B     |
|-----------------|---------------|-------|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| 5101200EG       | 179338        | 300   | 324 mm              | 17 mm                    | 569 mm | 51 mm |
| 5100800EG       | 179336        | 200   | 219 mm              | 17 mm                    | 464 mm | 51 mm |
| 5101000EG       | 179337        | 250   | 273 mm              | 17 mm                    | 524 mm | 51 mm |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Statische belasting | Certificeringen |
|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 5101200EG       | 179338        | 12000N              |                 |
| 5100800EG       | 179336        | 11100N              | UL, cUL         |
| 5101000EG       | 179337        | 11100N              |                 |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

De klem is ontworpen voor stalen buizen en moet worden gemonteerd onder een leidingkoppeling of kabelschoen, waarbij de bouten met het aangegeven moment moeten worden aangedraaid.

Sleufgaten en bouten alleen voor buisdiameter tot 12 inch.

## DIAGRAMMEN



## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

### Noord-Amerika

+1.800.753.9221  
optie 1 – Klantenservice  
optie 2 – Technische  
ondersteuning

### Europa

Nederland:  
+31 800-0200135  
Frankrijk:  
+33 800 901 793

### Europa

Duitsland:  
800 1890272  
andere landen:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

