

Externe horizontale wandsteun APY



KENMERKEN

Zijdelingse zadelsteun voor C-profielen en strut montageprofielen

Compleet met bevestigingen

SPECIFICATIES

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Kanaaltype	Type veerpoot	Hoogte (H)
APYSTRUTS6	584840	Roestvrij staal 316 (en 1,4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE23EG	584740	Staal	Gegalvaniseerd	E2L, E2, E3		40 mm
APYE4STRUTEG	584751	Staal	Gegalvaniseerd	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE01EG	584758	Staal	Gegalvaniseerd	E0L, E0, E1		40 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Dikte (T)	A	B	C
APYSTRUTS6	584840	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Dikte (T)	A	B	C
APYE23EG	584740	124 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APYE4STRUTEG	584751	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APYE01EG	584758	124 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221
optie 1 – Klantenservice
optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:
+31 800-0200135
Frankrijk:
+33 800 901 793

Europa

Duitsland:
800 1890272
andere landen:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

