

Bijlage van de staafmixer



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Kan worden geïnstalleerd op traliespant of I-balken

Beugelveer maakt positioneren gemakkelijk

Een afbreekbare boutkop vergemakkelijkt de installatie en inspectie van seismische stabilisatiebeugels

Geen assemblage vereist

Geen losse onderdelen

Volddoet aan NFPA®-13 vereisten voor seismische diagonaalsteunen

Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Flensdikte (FT)	Schroefdiameter (Sc)	A
CSBBARJEG	404354	Gietijzer	Gegalvaniseerd	6.4 - 12.7 mm	0.5	50.8 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	B	C
-----------------	---------------	---	---

CSBBARJEG	404354	76.2 mm	63.5 mm
-----------	--------	---------	---------


AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Constructiebevestiging en schoor niet meegeleverd.

Draagvermogen naar UL				
Onderdeelnummer	Constructiebevestiging	Flensdikte	Diagonaalsteun	Toegestane belasting
CSBBARJ	CSBUNIV050	6 - 13 mm	DN25 - DN50 Sch. 40 NPS	4004 N
	CSBURC12	6 - 13 mm	CSB12CBL	1859 N
			CSB18CBL	3434 N
			CSB36CBL	4893 N

Laadvermogen volgens FM					
Ondersteuningsrichting	Formaat pijp	Horizontale capaciteit per installatiehoek van het verticale vlak			
		30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
Parallel	N/A	6270 N	9385 N	11300 N	12590 N
Haaks	N/A	7740 N	7605 N	9165 N	10230 N

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent

klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

