


Bundelklem met zwenkfunctie



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Draaibare balkklem

Geschikt voor montage op schuine staalconstructies

Inclusief M10 moer en ring

SPECIFICATIES

Materiaal: Staal


Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voltooien	Flensdikte (FT)	Koppel (TQ)	Hoek 1 (a1)	Hoek 2 (a2)
HB2	336030	Gegalvaniseerd	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min	30 ° Max
HB2HD	336040	Hot-dip gegalvaniseerd	24 mm Max	6 N·m	45 ° Min	30 ° Max

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Stelschroef moeten worden vastgezet met aanhaalmoment op de schuine kant van het I-profiel.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

