

Bevestiging van de taillelijn



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Geschikt voor M10 of M12 draadstang

Quick Grip-klem vereenvoudigt het opmeten en afsnijden van draadstang

Elimineert de noodzaak om draagstangen op exacte maten te snijden

Werkt met onbewerkte draadstang en elimineert ontbramen aan de zijde van de pijp

Kan met een draadstang boven of onder de leiding geïnstalleerd worden

Afbreekbare kop verzekert een correct koppel en maakt controle makkelijk

SPECIFICATIES

Afwerking: Gegalvaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/2


Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	Buitendiameter (OD)	Staaftmaat (RS)	Hoogte (H)	Lengte (L)
CSBBRP0200EG	404480	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm	68.3mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	NB/DN	Buitendiameter (OD)	Staaftmaat (RS)	Hoogte (H)	Lengte (L)
CSBBRP0125EG	404478	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm	50mm
CSBBRP0150EG	404479	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm	56.1mm
CSBBRP0100EG	404477	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm	41.4mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)
CSBBRP0200EG	404480	22.2 mm
CSBBRP0125EG	404478	22.2 mm
CSBBRP0150EG	404479	22.2 mm
CSBBRP0100EG	404477	22.2 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

