

Bevestiging van de structuur van de taillelijn aan het draadgat



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Scharnierkoppeling, geschikt voor M10 en M12 draadstang

Kan direct op betonankers of constructiebevestigingen met inwendige draad bevestigd worden

Kan rechtstreeks op een staalstructuur gebout worden

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Voltooien	Maat stang (RS)	Hoogte (H)	Lengte (L)
CSBBRS3MEG	402241	Staal	Gegalvaniseerd	10, 12	28.2 mm	40.4mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Breedte (W)	Schroefdiameter (Sc)	Schroeflengte (L)
CSBBRS3MEG	402241	26.9 mm	10	19mm

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Seismische bevestigingen voor sprinklerbuizen dienen alleen voor versteviging en niet voor het ophangen van sprinklerleidingen.

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische

ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

