

Messing uitbreidingsanker



KENMERKEN

Spreidbevestiging voor metrische schroeven

Voor gebruik in beton en steen

SPECIFICATIES

Veiligheidsfactor statische belasting: 3.5


Materiaal: Brass

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Schroefdiameter (Sc)	Lengte (L)	Diameter (Ø)	Statische belasting 1 (F1)	Statische belasting 2 (F2)
CLM6030	593090	6	22mm	8 mm	650N	550N
CLM8040	593100	8	30mm	11 mm	1100N	900N
CLM10040	593110	10	34mm	13 mm	1600N	1300N

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Raadpleeg statische belasting 1 bij het verankeren in niet-gescheurd beton C20/25. Raadpleeg statische belasting 2 bij het verankeren in massieve baksteen met een druksterkte groter dan 15 MPa.



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

