

BSZ-SU betonschroef



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Brandweerstandsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan vuur

ETA goedgekeurd voor gebruik in gescheurd en ongescheurd beton

Goedgekeurd voor gebruik in seismische ontwerpen C1 (alle afmetingen)

Goedgekeurd voor gebruik in seismische ontwerpen C2 (voor boordiameter 8 mm en groter)

Verwijderbaar anker is uitermate geschikt voor tijdelijke bevestigingen

Atlantis-afw. zeer corrosiebestendig (tot C3-omgev. volg. EN ISO 9223 & 9224)

Atlantis-afwerking is geschikt voor buiteninstallatie

SPECIFICATIES

Materiaal: Staal

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voltooien	Diameter boorbit	Schroeflengte (L)	Inbeddiepte
BSZSU06040ZL	402605	Atlantis	6mm	40mm	35 mm

Catalogusnummer	Artikelnummer	Voltooien	Diameter boorbit	Schroeflengte (L)	Inbeddiepte
BSZSU08070ZL	402610	Atlantis	8mm	70mm	65 mm
BSZSU12110ZL	402625	Atlantis	12mm	110mm	105 mm
BSZSU06040EG	402635	Gegalvaniseerd	6mm	40mm	35 mm
BSZSU08070EG	402645	Gegalvaniseerd	8mm	70mm	65 mm
BSZSU12110EG	402663	Gegalvaniseerd	12mm	110mm	105 mm
BSZSU06050ZL	402606	Atlantis	6mm	50mm	35 mm
BSZSU10100ZL	402615	Atlantis	10mm	100mm	85 mm
BSZSU06050EG	402640	Gegalvaniseerd	6mm	50mm	35 mm
BSZSU10100EG	402650	Gegalvaniseerd	10mm	100mm	85 mm
BSZSU10120ZL	402620	Atlantis	10mm	120mm	85 mm
BSZSU10120EG	402658	Gegalvaniseerd	10mm	120mm	85 mm


Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	Koppel (TQ)	Certificeringen
BSZSU06040ZL	402605	5 mm	10 N·m	CE, 20-0494, CE, 20-0046
BSZSU08070ZL	402610	5 mm	20 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU12110ZL	402625	5 mm		CE, 20-0046, VdS
BSZSU06040EG	402635	5 mm	10 N·m	CE, 20-0046, CE, 20-0494
BSZSU08070EG	402645	5 mm	20 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU12110EG	402663	5 mm		CE, 20-0046, VdS

Catalogusnummer	Artikelnummer	A	Koppel (TQ)	Certificeringen
BSZSU06050ZL	402606	15 mm	10 N·m	CE, 20-0494, CE, 20-0046
BSZSU10100ZL	402615	15 mm	30 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU06050EG	402640	15 mm	10 N·m	CE, 20-0046, CE, 20-0494
BSZSU10100EG	402650	15 mm	30 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU10120ZL	402620	35 mm	30 N·m	CE, 20-0046, VdS
BSZSU10120EG	402658	35 mm	30 N·m	CE, 20-0046, VdS

Karakteristieke axiale belasting volgens ETA-20/0046			
Onderdeelnummer	Gescheurd beton C20/25	Ongescheurd beton C20/25	Standaard inbouwdiepte
BSZSU06040xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU06050xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU08070xx	5.88 kN	8.41 kN	65 mm
BSZSU10100xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU10120xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU12110xx	12.51 kN	17.87 kN	105 mm

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

