

# Kabelspoel



## CERTIFICERINGEN



## KENMERKEN

Op de gewenste lengte te snijden

Voorgereekte bevestigingskabel

Gecertificeerd chemisch compatibel met CPVC-leidingsystemen

Geschikt voor installaties conform CEN/TS 17551:2021

## SPECIFICATIES

**Materiaal:** Staal

Table 1/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Afwerking              | Steunafmeting | Diameter | Kabellengte | UL gecertificeerde belasting |
|-----------------|---------------|------------------------|---------------|----------|-------------|------------------------------|
| CSB12CBL        | 402190        | Pregalvanized, Painted | #12           | 2.4 mm   | 76.2m       | 1859N                        |

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Afwerking              | Steunafmeting | Diameter | Kabellengte | UL gecertificeerde belasting |
|-----------------|---------------|------------------------|---------------|----------|-------------|------------------------------|
| CSB18CBL        | 402191        | Pregalvanized, Painted | #18           | 3.2 mm   | 76.2m       | 3434N                        |
| CSB36CBL        | 402192        | Pregalvanized, Painted | #36           | 4.8 mm   | 76.2m       | 8490N                        |

Table 2/2

| Catalogusnummer | Artikelnummer | Kleur |
|-----------------|---------------|-------|
| CSB12CBL        | 402190        | Rood  |
| CSB18CBL        | 402191        | Wit   |
| CSB36CBL        | 402192        | Blauw |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Kabel heeft een poedercoating.

FBC™ System Compatible duidt aan dat dit product getest is en continu gemonitord wordt om de chemische compatibiliteit te garanderen met FlowGuard Gold®, BlazeMaster®- en Corzan®-pijpleidingsystemen en met producten die zijn vervaardigd met behoud van TempRite®-technologie." "Het FBC System Compatible=logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® en TempRite® zijn handelsmerken van Lubrizol Advanced Materials, Inc. of haar gelieerde ondernemingen.

## WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op [www.nvent.com](http://www.nvent.com) en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

**Noord-Amerika**

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische  
ondersteuning

**Europa**

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

**Europa**

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

