

Kabel Bundelband Houder met flens clip



CERTIFICERINGEN



KENMERKEN

Voor ondersteuning van kabels vanaf stalen dragers

Vereist enkel een hamer om te installeren

SPECIFICATIES

Table 1/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Flensdikte (FT)	A	B
2H4CT	178510	Verenstaal	nVent CADDY Armour	2 - 3 mm	9 mm	2 mm
4H1318CT	178545	Verenstaal	nVent CADDY Armour	21 - 28 mm	9 mm	2 mm
4H24CT	178520	Verenstaal	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H24CTR5	191021	Verenstaal	nVent CADDY Armour	3 - 8 mm	9 mm	2 mm


Catalogusnummer	Artikelnummer	Materiaal	Afwerking	Flensdikte (FT)	A	B
4H24CTS1	160500	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		3 - 8 mm	9 mm	2 mm
4H58CT	178530	Verenstaal	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTR5	191022	Verenstaal	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTS1	170430	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H58CTSP25	172360	Verenstaal	nVent CADDY Armour	8 - 14 mm	9 mm	2 mm
4H912CT	178540	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTR5	191023	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTS1	170700	Roestvrij staal 301 (EN 1.4310)		14 - 20 mm	9 mm	2 mm
4H912CTSP25	172390	Verenstaal	nVent CADDY Armour	14 - 20 mm	9 mm	2 mm

Table 2/2

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting	Certificeringen
2H4CT	178510	150N	ITB
4H1318CT	178545	150N	
4H24CT	178520	150N	ITB
4H24CTR5	191021	150N	
4H24CTS1	160500	150N	
4H58CT	178530	150N	ITB
4H58CTR5	191022	150N	

Catalogusnummer	Artikelnummer	Statische belasting	Certificeringen
4H58CTS1	170430	150N	
4H58CTSP25	172360	150N	
4H912CT	178540	150N	ITB
4H912CTR5	191023	150N	
4H912CTS1	170700	150N	
4H912CTSP25	172390	150N	

DIAGRAMMEN



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

