

Kabelgoot met flenskleem



KENMERKEN

Snelle en gemakkelijke oplossing voor ondersteuning van datacomkabels langs bestaande I-balken

De helft van het gewicht en een alternatief voor traditionele kabelgoten

Benut de verloren ruimte binnen de balk en zet deze om in een praktische kabelgoot

Voorgemonteerd met 3 speciaal ontworpen EM flensklemmen


SPECIFICATIES

Voltooien: Gegalvaniseerd

Materiaal: Staal

Table 1/1

Catalogusnummer	Artikelnummer	Flensdikte (FT)	Hoogte (H)	Lengte (L)	Breedte (W)
BTF24	160820	3 - 8 mm	110 mm	1500mm	50 mm
BTF58	160830	8 - 14 mm	110 mm	1500mm	50 mm
BTF912	160840	14 - 20 mm	110 mm	1500mm	50 mm



WAARSCHUWING

nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.

Noord-Amerika

+1.800.753.9221

optie 1 – Klantenservice

optie 2 – Technische
ondersteuning

Europa

Nederland:

+31 800-0200135

Frankrijk:

+33 800 901 793

Europa

Duitsland:

800 1890272

andere landen:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Ons krachtige merkenportfolio:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

